SICK.COM




DATASHEET

CLV618-Dxxxx

CLV61x
Barcodescanner (stationair)

SICK Sensor Intelligence



BARCODESCANNER (STATIONAIR)

CLV618-Dxxxx

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
CLV618-Dxxxx	Op aanvraag

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/CLV61x

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Versie	Long Range
Technologie	Codes lezen op basis van lasers
Aansluittype	Kabel
Leesvenster	Zijkant (105°)
Sensortype	Lijnscanner
Lichtbron	Lichtpunt, Laser, Zichtbaar, Rood, 655 nm
Laserklasse	2, komt overeen met 21 CFR 1040.10 met uitzondering van de afwijkingen conform ‘Laser Notice No. 56“ vanaf 08 mei 2019 (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014)
Openingshoek	≤ 50°
Leesafstand	44 mm ... 683 mm [1]
Scanfrequentie	400 Hz ... 1.000 Hz
Coderesolutie	0,35 mm ... 1 mm

[1] Voor details zie leesdiagram.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Aansluittype	1 x aansluiting ‘POWER’, 5-pins M12-stekker, A-gecodeerd 1 x aansluiting ‘ETHERCAT P1’, 4-pins M12-contactdoos, D-gecodeerd 1 x aansluiting ‘ETHERCAT P2’, 4-pins M12-contactdoos, D-gecodeerd 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Opgenomen vermogen	5 W
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Kleur behuizing	Lichtblauw (RAL 5012)
Frontglasmateriaal	Glas
Isolatieklasse	IP65 (DIN 40 050)
Beschermingsklasse	III (VDE 0106/IEC 1010-1)

[1] Bij 25 °C.

Gewicht	+ 310,5 g
Afmetingen (L x B x H)	80 mm x 96 mm x 38 mm
MTTF	40.000 h (Laserdiode) [1]

[1] Bij 25 °C.

PERFORMANCE

Leesbare codestructuren	1D-codes
Soorten barcodes	Alle gangbare codes, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode
Drukproces code	Etiket/label (geprinte codes)
Print ratio	2:1 ... 3:1
Aantal codes per scan	1 ... 10 (Standaard decoder) 1 ... 6 (SMART620)
Aantal codes per cyclus	1 ... 50 (Autodiscriminerend)
Aantal tekens per cyclus	1.500
Aantal multiple readings	1 ... 99

INTERFACES

EtherCAT®	✓
Functie	EtherCAT Dual Port
Datatransmissiesnelheid	2-poorts ethernet conform IEEE 802.3 (baudrate 100 Mbit/s, volledig duplex overdracht)
USB	✓
Functie	Service-interface
Leestakt	Vrij, Auto-impuls, Veldbusinput, commando
Optische indicatoren	5 LEDs
Configuratiesoftware	SOPAS ET


OMGEVINGSGEGEVENS

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) / EN 61000-6-2:2005-08
Schokbestendigheid	EN 60068-2-6:2008-02
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27:2009-05
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +40 °C
Opslagtemperatuur	–20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	90 %, niet-condenserend
Vreemdlichtongevoeligheid	2.000 lx, op barcode
Barcode-drukcontrast (PCS)	≥ 60 %

ALGEMENE AANWIJZINGEN


Leveringsomvang	Enkele scanner

MAATTEKENING



Afmetingen in mm (inch)
① Blind schroefgat M5, 5 mm diept (2 x), voor bevestiging
② aansluiting P1 (poort 1), M12-contactdoos, 4-pins, D-codering
③ kabel (0,9 m), met aansluiting POWER, M12-stekker, 4-pins, A-codering
④ aansluiting P2 (poort 2), M12-contactdoos, 4-pins, D-codering
⑤ intern impactpunt: draaipunt van laserstraal met richtingverandering
⑥ leesvenster, zijdelingse oriëntatie
⑦ middenpositie van afgebogen laserstraal in V-vormige openingshoek
⑧ draaibare stekkereenheid (max. draaihoek 180° van eindpositie tot eindpositie)
⑨ Referentiepunt voor leesafstand (van behuizingsrand tot object)
⑩ LED (4 x), statusweergave
⑪ RGB-LED (1 x), statusindicatie met toewijzing signaalkleuren aan gebeurtenissen
⑫ typeplaatjes
⑬ laserwaarschuwingssticker
⑭ afdekking voor aansluiting USB, contactdoos, 4-pins, type Micro-B

LEESVELDGRAFIEK



Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/CLV61x

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence