SICK.COM



HOJA DE DATOS

VS/VE18-4N3140V

V18
Fotocélulas

SICK
Sensor Intelligence



Imagen aproximada

FOTOCÉLULAS

VS/VE18-4N3140V

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
VS/VE18-4N3140V	6035500

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/V18

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Principio funcional	Barrera emisor-receptor
Dimensiones (An x Al x Pr)	18 mm x 18 mm x 83 mm
Forma de la carcasa (salida de luz)	Cilíndrico
Longitud de caja	83 mm
Diámetro de la rosca (carcasa)	M18 x 1
Eje óptico	Axial
Alcance de detección máx.	0 m ... 20 m
Distancia de conmutación	0 m ... 18 m
Escáner lineal	2,5°
Tipo de luz	Luz infrarroja
Fuente de luz	LED [1]
Tamaño del spot (separación)	Ø 600 mm (15 m)
Ángulo de dispersión	2,5°
Longitud de onda	880 nm
Ajuste	Ninguno
Aplicaciones especiales	Entornos higiénicos y húmedos

[1] Vida útil media de 100.000 h con T_U = 25 °C.

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación V_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulación	± 10 % [2]
Consumo de corriente, emisor	35 mA [3]
Consumo de corriente, receptor	40 mA [3]
Salida conmutada	NPN [4]
Modo de conmutación	Conmutación en claro/oscuro [4]
Tipo de conmutación seleccionable	Opcional, por cable de control L/D
Tensión de señal NPN HIGH/LOW	Aprox. UV / < 2,0 V
Corriente de salida $I_{máx.}$	≤ 100 mA
Tiempo de respuesta	≤ 2 ms [5]
Frecuencia de conmutación	250 Hz [6]
Ángulo de recepción	8°
Atenuación a lo largo de los haces de luz	≥ 20 %
Tipo de conexión	Conector macho M12 de 4 polos [7]
Protección de circuito	A [8] B [9] C [10] D [11]
Clase de protección	III
Peso	240 g
Material de la carcasa	Metal, Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L)
Material de elementos ópticos	Plástico, Plan, PPS (Grilamid)
Grado de protección	IP67 IP68 IP69K [12]
Entrada de prueba emisor desconectado	TE tras 0 V
Operación a temperatura ambiente	–25 °C ... +80 °C [13]
Temperatura ambiente de almacenamiento	–40 °C ... +80 °C
N.º de archivo UL	FDA, N.º UL NRKH.E181493 y cUL N.º NRKH7.E181493

[1] Valores límite.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_v.

[3] Sin carga con UV 30 V CC.

[4] Cable de control abierto: conmutación en oscuro D.ON.

[5] Duración de la señal con carga óhmica.

[6] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[7] Con contactos chapados en oro, PPS con certificado FDA.

[8] A = Conexiones U_v protegidas contra polarización inversa.

[9] B = Supresión de impulsos no deseados.

[10] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

[11] D = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.

[12] Con toma de red IP69K correctamente montado.


[13] +100 °C durante un máximo de 15 minutos.

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓

UK declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

TIPO DE CONEXIÓN



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-219



① Emisor
② Receptor

CURVA CARACTERÍSTICA VS/VE18V






DIAGRAMA DEL RANGO DE SENSIBILIDAD VS/VE18V



ESQUEMA DE DIMENSIONES VL18V, VSE18V



Medidas en mm
① conector macho del equipo M12, 4 polos
② indicador LED amarillo,
② - encendido fijo:
② señal de recepción > factor de reserva 2
② - parpadea: señal de recepción< factor de reserva 2, pero > umbral de conmutación 1
③ tuerca de fijación (2 x); SW 24, acero inoxidable

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/6035500

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence