
製品データシート



FLOWSKID600-compact

FLOWSKID

流量測定システム

SICK
Sensor Intelligence.



注文情報

タイプ	製品番号
FLOWSKID600-compact	応相談

装置仕様と製品の性能データが厳密に一致しない場合があります。これらはそれぞれのアプリケーションやユーザ仕様によって異なります。お客様にとって最適な機器設定を選択するために、各地域の弊社販売拠点がアドバイスを提供します。

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/FLOWSKID

技術仕様詳細

特徴

事業分野	オイルとガス 船舶建造、造船所およびサプライヤー
測定量	ガス組成の測定 体積測定 圧力測定 温度測定 流量の計算 状態監視

機械/電気

材料、媒体接触	低温カーボンスチール, ステンレススチール
配管呼び径	2 ″ ... 52 ″, (DN50 ... DN1400)
バルブ数	≤ 5

性能

ガス温度	–40 °C ... +180 °C
圧力段階	150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

一般情報

納入範囲	Advanced I/O Flow-X/C 保護空間を含む分析装置 ガスクロマトグラフ バルブ スキッド構造 監視システム ステーション制御装置 配管 圧力・温度測定技術
適合宣言書	ISO9001 DIN ANSI ASME

分類

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.