
제품 데이터 시트



FLOWSKID600-compact

FLOWSKID

유량 측정 시스템

SICK
Sensor Intelligence.



주문 정보

모델	부품 번호
FLOWSKID600-compact	별도 요청 시

제품의 정확한 기기 제원 및 성능 정보는 각 애플리케이션과 고객 측 기술 명세에 따라 달라질 수 있습니다. SICK의 지역별 영업 조직에서 고객에게 적합한 기기 구성 선택을 도와 드립니다.

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/FLOWSKID

자세한 기술 데이터

특징

산업 분야	오일 및 가스 조선, 독, 공급사
측정량	가스 조성 측정 부피 측정 압력 측정 온도 측정 유량 계산 상태 주시

기계/전기

재질, 매질 접촉부	저온 탄소강, 스테인리스 스틸
파이프 크기	2 " ... 52 ", (DN50 ... DN1400)
밸브 개수	≤ 5

성능

가스 온도	–40 °C ... +180 °C
압력 단계	150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

일반 참고 사항

공급 범위	Advanced I/O Flow-X/C 보호 공간을 포함한 분석기 가스 크로마토그래프 밸브 스키드 구조 감시 시스템 스테이션 제어 장치 배관 압력 및 온도 측정 기술
적합성	ISO9001 DIN ANSI ASME

분류

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.