SICK.COM



SCHEDA TECNICA

MZT8-2V8PS-KRXS36

MZT8 ATEX
Sensori cilindrici

SICK Sensor Intelligence



SENSORI CILINDRICI

MZT8-2V8PS-KRXS36

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
MZT8-2V8PS-KRXS36	1109959

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/MZT8_ATEX

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

CARATTERISTICHE

Forma cilindrica	Cava a T
Forme cilindriche con adattatore	Cilindri ad asta profilata Cilindri a tiranti Cilindri rotondi Cilindro con scanalatura a coda di rondine Guida SMC CDQ2 Guida SMC ECDQ2
Lunghezza	24 mm
Uscita di commutazione	PNP
Frequenza di commutazione	1.000 Hz
Funzione di uscita	N/O
Dotazione elettrica	DC 3 fili
Grado di protezione	IP67 [1]

[1] A norma EN 60529 (IP67/IP68).

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	10 V DC ... 26 V DC [1]
Consumo di corrente	10 mA, senza carico
Caduta di tensione	≤ 2,2 V
Corrente continua I_A	≤ 50 mA [1]
Categoria zona a rischio deflagrazione	3G, 3D
Identificazione dispositivo	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X
Fattore di risposta tipico	2,8 mT
Extracorsa tipica	9 mm
Isteresi tipica	0,7 mT

[1] Dipende dalla temperatura ambiente. Per dettagli vedere istruzioni per l'uso su "dati di prestazione del sensore".

[2] Tensione di alimentazione U_B e temperatura ambiente Ta costanti.

Riproducibilità	≤ 0,1 mT [2]
Protezione all'inversione della polarità	Sì
Protezione anti-cortocircuito	Sì
LED di stato di commutazione	Sì
Teach-in	No
Protezione impulso di attivazione	Sì
Temperatura ambiente di funzionamento	–20 °C ... +50 °C
Resistenza alle vibrazioni e agli shock	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	A norma EN 60947-5-2
Tipo di collegamento	Cavo con connettore M8, a 3 pin, con raccordo zigrinato, 0,3 m
Dettagli tipo di collegamento	
Sezione conduttore	0,14 mm²
Diametro cavo	Ø 2,9 mm
Raggio di curvatura	Posa fissa > 3 x diametro cavo Stato in movimento > 10 x diametro cavo
Sollecitazione da torsione	± 270° / 10 cm
Cicli di torsione	> 2.000.000
Uscita del cavo	Assiale
Materiale	
Dell'alloggiamento	Plastica, PA12
Cavo	PUR
Dotazione di fornitura	Clip di sicurezza


[1] Dipende dalla temperatura ambiente. Per dettagli vedere istruzioni per l'uso su "dati di prestazione del sensore".

[2] Tensione di alimentazione U_B e temperatura ambiente Ta costanti.


CERTIFICATI

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


AVVERTENZA DI MONTAGGIO



SCHEMA DI ALLACCIAMENTO CD-308



DISEGNO QUOTATO CAVO CON CONNETTORE MASCHIO M8



Quote in mm
① Collegamento
② Vite di fissaggio SW 2,0
③ Indicazione a LED
④ posizione sensore = percorso di attraversamento lungo (9 mm): 1,5 mm

Cod. art.	Tipo	L	Numero di conduttori
1109959	MZT8-2V8PS-KRXS36	300 mm	3

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/1109959

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence