SICK.COM



데이터시트

DUV60E-D2KCKAAA

DUV60
측륜 엔코더

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

측륜 엔코더

DUV60E-D2KCKAAA

주문 정보

모델	부품 번호
DUV60E-D2KCKAAA	1103004

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/DUV60

자세한 기술 데이터

안전 기술적 특징

$MTTF_D$(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간)	275 연도 (EN ISO 13849-1) [1]

[1] 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.

성능

회전당 펄스	1 ... 2400 [1]
분해능 pulse/mm	0.125mm/펄스 ... 304.8mm/펄스(유형에 따라 다름)
측정 스텝	90° 전기/ 회전당 펄스
측정 스텝 편차	± 18°, /회전당 펄스
공차	측정 스텝 편차 x 3
펄스 시간율	0.5 ± 5%
초기화 시간	< 5 ms [2]

[1] 회전당 가용 펄스는 유형 코드 참조.

[2] 이 시간 이후 유효 위치를 판독할 수 있습니다.

인터페이스

통신 인터페이스	인크리멘털
통신 인터페이스 명세	TTL / HTL
매개 변수 데이터	DIP 스위치, 선택 가능한 출력부

전기

무부하 시 작동 전류	120 mA

[1] 범용 연결부가 회전 가능하므로 플러그 커넥터 위치의 방사상 방향과 축 방향 조절 가능.

연결 방식	수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설 [1]
회전당 펄스	✓
출력 전압	✓
회전 방향	✓
무부하 시 최대 소비 전력	≤ 1.25 W
공급 전압	4.75 V ... 30 V
최대 부하 전류	≤ 30 mA, 채널당
최대 출력 빈도	60 kHz
기준 신호, 수	1
기준 신호, 위치	180°, 전기, A와 논리 연결
역 극성 보호	✓
출력부 단락 보호	✓

[1] 범용 연결부가 회전 가능하므로 플러그 커넥터 위치의 방사상 방향과 축 방향 조절 가능.

기계 요소

측륜 원주	12 "
측륜 표면	O-Ring NBR70 [1]
스프링 암 버전	위쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅
질량	0.9 kg [2]
재질, 엔코더	
축	스테인리스 스틸
플랜지	알루미늄
하우징	알루미늄
케이블	PVC
재질, 스프링 암 기계장치	
스프링 부품	스프링 스틸
측륜 코어	알루미늄
벨트	알루미늄
균형추	알루미늄
시동 토크	0.5 Ncm
작동 토크	0.4 Ncm
작동 rpm	1,500 min^{-1}
보관 수명	3.6 x 10^9회전
최대 스프링 변위/스프링 암 변위	40 mm [3]
권장 초기장력	20 mm [3]
스프링의 최대 허용 작업 범위(연속 동작)	± 10 mm

[1] 측륜 표면은 마모됩니다. 마모는 압착력, 애플리케이션의 가속 양상, 이송 속도, 측정 표면, 측륜의 기계적 정렬, 온도, 주변 조건에 따라 다릅니다. 측륜의 상태를 정기적으로 점검하고 필요시 교체하는 것이 바람직합니다.

[2] 플러그 커넥터 출구 및 우레탄 롤이 있는 엔코더 기반, 마운팅이 필요 없음(암 브래킷).

[3] 스프링 암 고정에만 해당.

주변 정보

EMC	EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라
보호 등급	IP65 [1]
허용 상대 습도	90 % (응결은 허용되지 않음)
동작 온도 범위	–30 °C ... +70 °C
보관 온도 범위	–40 °C ... +75 °C
충격 저항성	100 g (EN 60068-2-27)

[1] 플러그 커넥터 연결부가 있고 DIP 스위치 개구부가 엔코더 하우징으로 막혀 있는 경우.


진동 저항성	30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)

[1] 플러그 커넥터 연결부가 있고 DIP 스위치 개구부가 엔코더 하우징으로 막혀 있는 경우.

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

축적 도면



친수 단위: mm


ANSCHLUSSBELEGUNG



와이어 색상 (케이블 연결부)	수 커넥터 M12, 4핀	M12 8핀 수 커넥터	출력 기능				설명
			A	B	C	D	
갈색	-	1	A-	CW-	A-	A-	신호
흰색	4	2	A	CW	A	A	신호
검은색	-	3	B-	CCW-	Direction-	B-	신호
담홍색	2	4	B	CCW	Direction	Fault(M12, 4핀)B(M12, 8핀 및 케이블 연결부)	신호
노란색	-	5	Z-	Fault-	Fault-	Fault-	신호
보라색	-	6	Z	Fault	Fault	Fault	신호
파란색	3	7	GND	GND	GND	GND	접지 연결부
빨간색	1	8	U_s	U_s	U_s	U_s	공급 전압


와이어 색상 (케이블 연결부)	수 커넥터 M12, 4핀	M12 8핀 수 커넥터	출력 기능				설명
			A	B	C	D	
-	-	-	접지 고장	접지 고장	접지 고장	접지 고장	접지 고장 보호
차폐	-	-	차폐	차폐	차폐	차폐	차폐

다이어그램 측륜 두 개, 스프링 암, 고정 포크를 이용한 마운팅



① 권장 초기장력(20mm)
② 최대 변위(40mm)
③ 권장 변위 범위(10~30mm)
④ 허용 작업 범위(0~30mm)

설정 방법 LED 상태 표시부



① 신호
② Fault/Power

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1103004

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence