



DAXSON-0200S4040901300

DAX

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|------------------------|---------|
| DAXSON-0200S4040901300 | 1131079 |

Изображения могут отличаться от оригинала

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/DAX



подробные технические данные

Параметры техники безопасности

| | |
|--|-----------------------|
| MTTF_D (средняя наработка до отказа, вызывающего опасное состояние) | 123 лет ¹⁾ |
|--|-----------------------|

¹⁾ Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

Производительность

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Линейность | ≤ 0,02 % FS (минимум 60 мкм) ^{1) 2)} | |
| Повторяемость | ≤ ± 20 μm | |
| Измеряемые величины | Позиция, Скорость | |
| Диапазон измерения | 0 mm ... 200 mm | |
| Неиспользуемая зона | Нулевая зона | 25 mm |
| | Зона затухания | 63 mm |
| Тип магнита | Форма магнита | Магнит каретки |
| | Конфигурируется по количеству магнитов | 1 шт. |
| Скорость перемещения магнита | ≤ 10 м/с | |
| Разрешение | 10 μm | |
| Время цикла | 1 ms | |

¹⁾ Систематическое отклонение измерения положения согласно DIN ISO 1319-1 (значение включает все систематические ошибки, или отклонения от истинного значения положения, например, повторяемость и гистерезис).

²⁾ Размер отклонения измерения в принципе ограничен разрешением интерфейса.

Интерфейсы

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Интерфейс связи | CANopen | |
| Протокол данных | Data protocol: CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CiA DS-406, V3.2. - Class C2 | |
| Адресная настройка | Скорость передачи данных | 250 kbit/s |
| | Node ID | 7Fh (127) |

Электрика

| | |
|--------------------------------------|---|
| Вид подключения | Разъем, M12, 5-контактный |
| Назначение выводов | 1=n.c.; 2=V DC; 3=GND; 4=CAN_H; 5=CAN_L |
| Кодировка разъемов | A-кодир. |
| Напряжение питания | 24 V DC (± 20%) |
| Защита от инверсии полярности | До -30 В пост. тока |
| Остаточная пульсация | ≤ 0,28 В _{pp} |
| Пропадание напряжения питания | 500 V DC, 0 В на корпус |
| Защита от перенапряжения | ≤ 36 V DC |

Механика

| | |
|---------------------------------|---|
| Механическая конструкция | DAX Slider |
| Материал | |
| Корпус | Алюминий (анодированный), Цинк, Нержавеющая сталь, Латунь |
| Монтажный кронштейн | Нержавеющая сталь 1.4301 |

Данные окружающей среды

| | |
|---|--|
| ЭМС | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-4 |
| Тип защиты | IP65 / IP67 ¹⁾ |
| Температура | |
| Диапазон рабочей температуры | -40 °C ... +85 °C |
| Диапазон температуры при хранении | -40 °C ... +85 °C |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 90 % (Образование конденсата не допускается) |
| Ударопрочность | 100 g, 6 ms (IEC 60068-2-27) |
| Вибростойкость | 15 г / 10–2000 Гц в соответствии со стандартом IEC 60068-2-6 |

¹⁾ При правильно установленном ответном штекере.

Общие указания

| | |
|--------------------------|--|
| Комплект поставки | |
| | Монтажные кронштейны прилагаются, крепежный материал для основания не входит в поставку. Позиционирующий магнит не входит в комплект. |

Сертификаты


| | |
|--|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

Классификации

| | |
|-------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270705 |
|-------------------|----------|


| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27270705 |
| ECLASS 6.0 | 27270705 |
| ECLASS 6.2 | 27270705 |
| ECLASS 7.0 | 27270705 |
| ECLASS 8.0 | 27270705 |
| ECLASS 8.1 | 27270705 |
| ECLASS 9.0 | 27270705 |
| ECLASS 10.0 | 27270705 |
| ECLASS 11.0 | 27270705 |
| ECLASS 12.0 | 27274304 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 |

позиционирование монтажных скоб



Размеры, мм

расстояние позиционирующих магнитов



Размеры, мм




Anschlussbelegung




| Штекер M12, 5-конт. | Сигнал |
|---------------------|--------|
| 1 | n.c. |
| 2 | V DC |
| 3 | GND |
| 4 | CAN_H |
| 5 | CAN_L |

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/DAX

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|---|---------------|---------|
| Система крепления | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Описание: Сменное зажимное крепление слайдера DAX® без крепежного материала Размеры (Ш x В x Д): 15 mm x 9,49 mm x 68 mm Цвет: Металл Комплект поставки: 2 шт. | BEF-KH-SL1-02 | 2125240 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Описание: Сменное зажимное крепление слайдера DAX® без крепежного материала Размеры (Ш x В x Д): 15 mm x 9,49 mm x 68 mm Цвет: Металл Комплект поставки: 3 шт. | BEF-KH-SL1-03 | 2125241 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Описание: Сменное зажимное крепление слайдера DAX® без крепежного материала Размеры (Ш x В x Д): 15 mm x 9,49 mm x 68 mm Цвет: Металл Комплект поставки: 4 шт. | BEF-KH-SL1-04 | 2125242 |

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|---|--------------------|---------|
| разъемы и кабели | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Разъем, M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Тип сигнала: Промышленная сеть, CANopen, DeviceNet™ • Кабель: 10 м, 4 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Промышленная сеть, с экраном, CANopen, DeviceNet™ • Область применения: Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки | YF2A15-100C1BM2A15 | 2106282 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Промышленная сеть, CANopen, DeviceNet™ • Кабель: 10 м, 4 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Промышленная сеть, с экраном, CANopen, DeviceNet™ • Область применения: Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки | YF2A15-100C1BXLEAX | 2106286 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Описание: CANopen, без экрана • Вид разъема, конец А: Разъем, M12, 5-контактный, прямой • Тип сигнала: CANopen | CAN-штекер | 6021167 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Описание: CANopen, с экраном, DeviceNet™ • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Тип сигнала: CANopen, DeviceNet™ • Компоненты для подключения: Винтовые зажимы • Допустимое сечение провода: ≤ 0,75 mm² | DOS-1205-GA | 6027534 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Описание: Без экрана • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Разъем "мама", M12, 5-контактный, А-кодир. • Вид разъема, конец С: Разъем, M12, 5-контактный, А-кодир. | DSC-1205T000025KMC | 6030664 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Описание: CANopen, с экраном, DeviceNet™ • Вид разъема, конец А: Свободный конец провода • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: CANopen, DeviceNet™ • Комплект поставки: Товар продается на метры • Кабель: 4 жилы, скручены попарно • Примечание: Экран жилы — алюминий-полиэтиленовая фольга, общий экран — медный луженый | LTG-2804-MW | 6028328 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Описание: CANopen, с экраном, DeviceNet™ • Вид разъема, конец А: Разъем, M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Тип сигнала: CANopen, DeviceNet™ • Компоненты для подключения: Винтовые зажимы • Допустимое сечение провода: ≤ 0,75 mm² | STE-1205-GA | 6027533 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Разъем, M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Тип сигнала: Промышленная сеть, CANopen, DeviceNet™ • Кабель: 2 м, 4 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Промышленная сеть, с экраном, CANopen, DeviceNet™ • Область применения: Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки | YF2A15-020C1BM2A15 | 2106279 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Промышленная сеть, CANopen, DeviceNet™ • Кабель: 2 м, 4 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Промышленная сеть, с экраном, CANopen, DeviceNet™ • Область применения: Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки | YF2A15-020C1BXLEAX | 2106283 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Разъем, M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Тип сигнала: Промышленная сеть, CANopen, DeviceNet™ • Кабель: 5 м, 4 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Промышленная сеть, с экраном, CANopen, DeviceNet™ • Область применения: Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки | YF2A15-050C1BM2A15 | 2106281 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Промышленная сеть, CANopen, DeviceNet™ • Кабель: 5 м, 4 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Промышленная сеть, с экраном, CANopen, DeviceNet™ • Область применения: Укладка в гибком лотке, Зона жидкой/консистентной смазки | YF2A15-050C1BXLEAX | 2106284 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Описание: С экраном • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 5-контактный, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Разъем "мама", M12, 5-контактный, А-кодир. | Кабель Y-CAN | 6083185 |

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|--|--------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Вид разъема, конец С: Разъем, M12, 5-контактный, А-кодир.• Кабель: 0,5 м, TPU | | |
| Магниты | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Сегмент продуктов: Магниты• Продукт: Позиционный магнит• Описание: Магнит на салазках для магнитоотриксционных линейных энкодеров | MAG-S-H29-01 | 2129172 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com