
SICK.COM



DATABLAD

# TMS61B-PCH360

TMS/TMM61
Hældningssensorer

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

## HÆLDNINGSSENSORER

# TMS61B-PCH360

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

| type | varenr. |
|---|---|
| TMS61B-PCH360 | 1073786 |

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/TMS_TMM61

## OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

### SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse) | 663 År (EN ISO 13849-1) [1] |

[1] Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.

### YDELSE

| | |
|---|---|
| Antal akser | 1 |
| Måleområde | 360° |
| Opløsning | 0,01° |
| Statisk målenøjagtighed | Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25° |
| Temperaturkoefficient (nulpunkt) | Typ. ±0,01°/K [1] |
| Grænsefrekvens | 0,1 Hz ... 25 Hz, 8. orden (med digitalfilter) |
| Samplingfrekvens | 80 Hz |

[1] I relation til reference-temperatur 25 °C.

### GRÆNSEFLADER

| | |
|---|---|
| Kommunikationsinterface | CANopen |
| Enhedsprofil | CiA DS-301 (Application layer)<br>CiA DS-410 v4.2.0 (enhedsprofil for hældningssensorer)<br>CiA DSP-305 (Layer Setting Service (LSS) og protokoller) |
| Adresseindstilling | 0...127, default: 10 |
| Transmissionshastighed (baudrate) | 10 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: Automatisk genkendelse af transmissionshastighed |
| Statusinformation | CANopen-status via status-LED |
| Busafslutning | Via ekstern afslutningsmodstand |
| Parametreringsdata | Nulpunkt<br>Grænsefrekvens<br>Forudindstillet værdi |

| | |
|---|---|
| | Invertering af tælleretning |
| Programmerbar/parametrerbar | Via PGT-12-Pro |
| Initialiseringstid | 75 ms |

## ELEKTRISK

| | |
|---|---|
| Tilslutningsmåde | Ledning, 5-ledning, med stik, M12, 5-polet, 0,2 m |
| Forsyningsspænding | 8 V DC ... 36 V DC |
| Strømforbrug | < 16 mA @ 24 V |
| Kortslutningsbeskyttelse | ✓ |
| Udgangenes kortslutningssikkerhed | ✓ |

## MEKANIK

| | |
|---|---|
| Dimensioner | 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm |
| Vægt | 80 g (med ledning) |
| Materiale, hus | Plast (ABS) |
| Materiale, kabel | PUR |


## OMGIVELSESDATA

| | |
|---|---|
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309 |
| Kapslingsklasse | IP65 (IEC 60529)<br>IP67 (IEC 60529) |
| Driftstemperaturområde | –40 °C ... +80 °C |
| Lagertemperaturområde | –40 °C ... +85 °C |
| Slagstyrke | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) |
| Vibrationsstyrke | 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |

## CERTIFIKATER


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

## MÅLTEGNING




Dimensioner i mm

## ANSCHLUSSBELEGUNG




| PINStik, M12, 5-polet | Signal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | CAN Shield | Afskærmning |
| 2 | VDC | Forsyningsspænding |
| 3 | GND/CAN GND | 0V (GND) |
| 4 | CAN high | CAN-signal |
| 5 | CAN low | CAN-signal |

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1073786

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence