SICK.COM



DATASHEET

WL12G-3O2431

W12
Reflextasters en sensoren

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

WL12G-3O2431

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
WL12G-3O2431	1041457

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/W12

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Werkingsprincipe	Reflector fotocel
Werkingsprincipe detail	Zonder minimale afstand reflector (autocollimatie/coaxiale optiek)
Schakelafstand max.	0 m ... 4 m [1]
Polarisatiefilter	Ja
Zendstraal	
Lichtbron	Led [2]
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Lichtvlekgrootte (afstand)	Ø 25 mm (1,5 m)
LED-karakteristieken	
Golflengte	640 nm
Instelling	Potentiometer, 11 toeren
Openingshoek	Ca. 1,5°
Speciale toepassingen	Herkenning van transparante objecten
Leveringsomvang	2 x klembevestiging BEF-KH-W12, incl. schroeven

[1] Reflector PL80A.

[2] Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T_U = +25 °C.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

$MTTF_D$	823 jaren
DC_{avg}	0 %

ELEKTRISCH

Voedingsspanning U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Rimpel	< 5 V_{ss} [2]
Stroomopname	30 mA [3]
Beschermingsklasse	III
Digitale output	
Type	PNP
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Schakeltype selecteerbaar	Naar keuze, per L-/D-stuurdraad
Signaalspanning NPN HIGH/LOW	Ca. Uv / < 3 V
Uitgangsstroom $I_{max.}$	≤ 100 mA
Responstijd	≤ 330 µs [4]
Schakelfrequentie	1.500 Hz [5]
Beveiligingsschakelingen	A [6] C [7] D [8]
Speciale uitvoering	Herkenning van transparante objecten

[1] Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

[2] Mag U_v-toleranties niet over- of onderschrijden.

[3] Onbelast.

[4] Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

[5] Bij licht-donkerverhouding 1:1.

[6] A = U_v-aansluitingen ompoolbeveiligd.

[7] C = interferentie-onderdrukking.

[8] D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

MECHANICA

Constructie	Blokvormig
Afmetingen (B x H x D)	15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
Aansluiting	Stekker M12, 4-pins
Materiaal	
Behuizing	Metaal, Gegoten zink
Frontlens	Kunststof, PMMA
Gewicht	120 g

OMGEVINGSGEGEVENS


Isolatieklasse	IP66 IP67 IP69K
Omgevingstemperatuur bedrijf	–40 °C ... +60 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	–40 °C ... +75 °C
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓


China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

MAATTEKENING WL12-3, WSE12-3




Afmetingen in mm (inch)
① Optische as
② Indicatie-LED geel: status lichtontvangst
③ Indicatie-LED groen: voedingsspanning actief
④ Bevestigingsschroefdraad M4, 4 mm diep
⑤ Bevestigingsboring, Ø 4,2 mm
⑥ Gevoeligheidsinsteller: potentiometer
⑦ Aansluiting

INSTELMOGELIJKHEDEN WL12-3, WSE12-3




② Indicatie-LED geel: status lichtontvangst
③ Indicatie-LED groen: voedingsspanning actief
⑥ Gevoeligheidsinsteller: potentiometer


AANSLUITTYPE



AANSLUITSCHEMA CD-087




LICHTVLEKGROOTTE



All dimensions in mm (inch)

SCHAKELAFSTANDGRAFIEK WL12G-3



Sensing range max.

① Reflector PL80A
② Reflector C110A
③ Reflector P250F
④ Reflector PL50A
⑤ Reflector PL40A
⑥ Reflector PL30A
⑦ Reflector PL20A
⑧ Reflecterende folie REF-IRF-56

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1041457

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence