SICK.COM



HOJA DE DATOS

MZT8-2V8PS-KRXS36

MZT8 ATEX
Sensores para cilindros

SICK Sensor Intelligence



SENSORES PARA CILINDROS

MZT8-2V8PS-KRXS36

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
MZT8-2V8PS-KRXS36	1109959

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MZT8_ATEX

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Estructura del cilindro	Ranura en T
Estructuras de los cilindros con adaptador	Cilindro perfilado con barra de acoplamiento Cilindro con barra de tracción Cilindros circulares Cilindros con ranura de cola de milano Carril SMC CDQ2 Carril SMC ECDQ2
Longitud de caja	24 mm
Salida conmutada	PNP
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz
Función de salida	Normalmente abierto
Características eléctricas	C.c. 3 hilos
Grado de protección	IP67 [1]

[1] Según EN 60529 (IP 67 / IP 68).

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación	10 V DC ... 26 V DC [1]
Consumo de corriente	10 mA, sin carga
Caída de tensión	≤ 2,2 V
Intensidad permanente I_a	≤ 50 mA [1]
Categoría para zonas con riesgo de explosión	3G, 3D
Marcado de los aparatos	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X
Sensibilidad de respuesta típica.	2,8 mT
Sobrecarrera típ.	9 mm
Histéresis típ.	0,7 mT

[1] Depende de la temperatura ambiente. Se puede encontrar información detallada sobre las instrucciones de uso en “Datos de rendimiento del sensor”.

[2] Tensión de alimentación U_B y temperatura ambiente Ta constantes.

Reproducibilidad	≤ 0,1 mT [2]
Protección frente a inversión de polaridad	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí
LED de estado de conmutación	Sí
Aprendizaje	No
Supresión de pulso de encendido	Sí
Operación a temperatura ambiente	–20 °C ... +50 °C
Resistente a impactos y oscilaciones	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
CEM	Conforme a EN 60947-5-2
Tipo de conexión	Cable con conector macho M8 de 3 polos, con unión roscada moleteada, 0,3 m
Detalle de tipo de conexión	
Sección del conductor	0,14 mm²
Diámetro del cable	Ø 2,9 mm
Radio de curvatura	Con tendido de cable fijo > 3 veces el diámetro del cable En movimiento > 10 veces el diámetro del cable
Esfuerzo de torsión	± 270° / 10 cm
Ciclos de torsión	> 2.000.000
Salida de cables	Axial
Material	
Carcasa	Plástico, PA12
Cable	PUR
Elementos suministrados	Clip de seguridad


[1] Depende de la temperatura ambiente. Se puede encontrar información detallada sobre las instrucciones de uso en “Datos de rendimiento del sensor”.

[2] Tensión de alimentación U_B y temperatura ambiente Ta constantes.


CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


INDICACIÓN DE MONTAJE



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-308



ESQUEMA DE DIMENSIONES CABLE CON CONECTOR MACHO M8



Medidas en mm
① Conexión
② Tornillo de fijación SW 2,0
③ Indicación LED
④ posición del sensor = sobrecarrera larga (9 mm): 1,5 mm

N.º de artículo	Tipo	L	Número de cables
1109959	MZT8-2V8PS-KRXS36	300 mm	3

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1109959

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence