SICK.COM



DATABLAD

M40S-034502AU0

M4000 Standard
Flerstrålede sikkerhedslysbomme

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FLERSTRÅLEDE SIKKERHEDSLYSBOMME

M40S-034502AU0

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
M40S-034502AU0	1200085

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/M4000_Standard

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Særligt	Actuator Sensor Interface replaces the system connection
Funktionsprincip	Sender/modtager
Systemdel	Sender
Rækkevidde	0,5 m ... 70 m, konfigurerbar
Lille rækkevidde	0,5 m ... 20 m
Stor rækkevidde	9 m ... 70 m
Antal stråler	3
Stråleafstand	450 mm
Synkronisering	Optisk synkronisering

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

Type	Type 4 (IEC 61496-1)
Sikkerhedsintegritetsniveau	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt- pr. time)	$6{,}6 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
T_M (levetid)	20 År (EN ISO 13849)

FUNKTIONER

	Funktioner	Leveringstilstand
Strålekodning	✓	Ikke kodet
Konfigurerbar rækkevidde	✓	

GRÆNSEFLADER

Actuator Sensor Interface	✓
Systemtilslutning	Stik M12, 4-polet
Konfigurationsmåde	Konfigurationstaster
Statusdisplay	LEDs 7-segmentdisplay

ELEKTRISK

Beskyttelsesklasse	III (IEC 61140)
Forsyningsspænding U_V	(26 V DC ... 31,6 V DC)
Strømforbrug	≤ 0,2 A

MEKANIK

Dimensioner	Se måltegning
Hustværsnit	52 mm x 55,5 mm
Materiale	
Hus	Alulegering ALMGSI 0,5, pulverlakeret
Forrude	Polykarbonat, ridsebestandigt coatet

OMGIVELSESDATA

Kapslingsklasse	IP65 (EN 60529)
Omgivelsestemperatur	–30 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	–30 °C ... +70 °C
Luftfugtighed	15 % ... 95 %, ikke kondenserende
Vibrationsmodstand	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Chokmodstand	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Bølgelængde	850 nm

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus-certifikat	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MÅLTEGNING



Dimensioner i mm
display: Sender (modtager spejlvendt)

Antal stråler	Stråleafstand S1	L1	L2
2	500 (19.69)	643 (25.31)	672 (26.46)
	600 (23.62)	743 (29.25)	772 (30.39)
3	220 (8.66)	583 (22.95)	612 (24.09)
	400 (15.75)	943 (37.13)	972 (38.27)
	450 (17.72)	1,043 (41.06)	1,072 (42.20)
4	220 (8.66)	803 (31.61)	832 (32.76)
	300 (11.81)	1,043 (41.06)	1,072 (42.20)
5	220 (8.66)	1,023 (40.28)	1,052 (41.42)
6		1,243 (48.94)	1,272 (50.08)

Antal stråler	Stråleafstand S1	L1	L2
7		1,462 (57.56)	1,491 (58.70)
8		1,682 (66.22)	1,711 (67.36)

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1200085

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence