SICK.COM



DATALEHTI

BTF13-Q1RM1061

HighLine
Vaijerivetoanturit

SICK
Sensor Intelligence



VAIJERIVETOANTURIT

BTF13-Q1RM1061

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
BTF13-Q1RM1061	1097318

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/HighLine

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	240 vuotta (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.

SUORITUSKYKY

Mitta-alue	0 m ... 10 m
Enkooderit	Absoluuttianturit
Resoluutio (vaijeriveto + anturi)	0,08 mm [1] [2]
Toistotarkkuus	≤ 1,5 mm [3]
Lineaarisuus	≤ ± 2 mm [3]
Hystereesi	≤ 3 mm [3]

[1] Kuvatut arvot ovat pyöristettyjä arvoja.

[2] Malliesimerkki: BTF08, jossa PROFINET: 200 mm (vaijerivetopituus kierrosta kohden - ks. mekaaniset tiedot): 262.144 (asemamäärä kierrosta kohden) = 0,001 mm (yhdistelmän vaijeriveto + anturi resoluutio).

[3] Arvo viittaa vaijerivetomekaniikkaan.

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	IO-Link / IO-Link V1.1
Ohjelmoitava/parametroitava	✓

SÄHKÖLAITTEISTO

Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Syöttöjännite	18 V ... 30 V
Tehonkulutus	≤ 1,5 W (ilman kuormaa)

MEKANIIKKA

Paino	3,62 kg
Materiaali, mittausvaijeri	Erittäin joustava teräspunos 1.4401 ruostumaton teräs V4A
Mittausvaijerin halkaisija	1,35 mm
Paino (mittausvaijeri)	7,1 g/m
Materiaali, kotelo, vaijerivetomekaniikka	Alumiini (eloksoitu), muovi
Jousen palautusvoima	10 N ... 20 N [1]
Vaijerin pituus kierrosta kohden	332,4 mm
Vaijerivetomekaniikan käyttöikä	Typ. 1.000.000 Syklit [2] [3]
Todellinen vaijerivetopituus	10,2 m
Vaijerin kiihtyvyys	40 m/s²
Säätönopeus	8 m/s
Asennettu anturi	AHM36 IO-Link Basic, AHM36B-S3QC012X12, 1092014
Asennettu mekaniikka	MRA-F130-110D2, 6028627

[1] Nämä arvot mitataan ympäristölämpötilassa 25 °C. Muissa lämpötiloissa voi ilmetä poikkeavuuksia.

[2] Keskiarvot, jotka riippuvat kuormituksen tyypistä.

[3] Käyttöikä riippuu kuormituksen tyypistä. Vaikuttavia tekijöitä ovat: ympäristöolosuhteet, asennustilanne, käytetty mitta-alue, liikenopeus sekä kiihdytys.


YMPÄRISTÖTIEDOT

Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 ja EN 61131-9 mukaan
Kotelointiluokka	IP64, Asennettu mekaniikka IP65, Enkooderit (IEC 60529)
Toimintalämpötila-alue	–20 °C ... +70 °C

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

ANSCHLUSSBELEGUNG



PIN	Johdinväri	Signaali	Toiminto		
–	–	–	Basic	Advanced	Advanced Smart Task
1	Ruskea	L+	Enkooderin syöttöjännite 18-30 V (+Us)		
2	Valkoinen	I/Q	Ei liitettynä - ei toimintoa	Monitoiminasta (voidaan konfiguroida digitaaliseksi tuloksi tai lähdöksi)	
3	Sininen	L-	Enkooderin syöttöjännite 0 V (GND)		
4	Musta	C/Q	IO-Link tiedonsiirto		
		–	-		Digitaalinen lähtö (SIO-tila)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1097318

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence