SICK.COM



DATABLAD

IMB08-02BDSVU2K

IMB
Induktive sensorer

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

INDUKTIVE SENSORER

IMB08-02BDSVU2K

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
IMB08-02BDSVU2K	1075585

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/IMB

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Husform	Metrisk
Husets byggeform	Kort byggeform
Gevindstørrelse	M8 x 1
Diameter	Ø 8 mm
Detekteringsafstand S_n	2 mm
Sikret detekteringsafstand S_a	1,62 mm
Indbygning i metal	Skærmet
Skiftefrekvens	4.000 Hz
Tilslutningsmåde	Ledning, 2-ledning, 2 m
Udgangsfunktion	Slutter
Elektrisk udførelse	DC 2-leder
Kapslingsklasse	IP68 [1] IP69K [2]
Særlige egenskaber	Modstandsdygtig over for køle-/smøremidler, Visuel justeringshjælp, Temperaturområde
Særlige applikationer	Køle- og smøremiddelområdet, Mobile entreprenørmaskiner, Barske anvendelsesbetingelser
Indeholdt i levering	Spændeskive, rustfrit stål V2A, med låsefortanding (2 x)

[1] Iht. EN 60529.

[2] Iht. ISO 20653:2013-03.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding	10 V DC ... 30 V DC
Rippel	≤ 10 %
Spændingsfald	≤ 4 V [1] ≤ 4,5 V [2]
Forsinkelse før klar til drift	≤ 100 ms
Hysterese	3 % ... 20 %
Reproducerbarhed	≤ 2 % [3] [4]
Temperaturdrift (af S_r)	± 10 %
Elektromagnetisk kompatibilitet	Iht. EN 60947-5-2
Konstant strøm I_a	≤ 100 mA
Reststrøm	Typ. 0,8 mA (≤ 1,2 mA ved Ub maks. og 100 °C)
Minimumslast strøm	≥ 3 mA
Ledningsmateriale	PUR
Ledertværsnit	0,14 mm²
Ledningsdiameter	Ø 3 mm
Kortslutningsbeskyttelse	✓
Tilkoblingsimpuls	≤ 5 ms
Chock og vibrationsmodstanddygtig	100 g / 11 ms / 1000 cyklusser; 150 g / 1 million cyklusser; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g
Omgivelsestemperatur, drift	–40 °C ... +100 °C
Husets materiale	Rustfrit stål V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiale, aktiv flade	Plast, LCP
Huslængde	32 mm
Brugbar gevindlængde	28 mm
Maks. tilspændingsmoment	Typ. 7 Nm [5] Typ. 14 Nm [6]
Beskyttelsesklasse	III
UL-file-nr.	E181493

[1] Ved I_a = 30 mA.

[2] Ved I_a maks.

[3] Forsyningsspænding U_a og omgivelsestemperatur Tz konstant.

[4] Af Sr.

[5] Ved brug af møtrikkens ikke-fortandede side.

[6] Ved brug af møtrikkens fortandede side.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$	1.287 År
DC_{avg}	0 %

REDUKTIONSFAKTORER

Henvisning	Værdierne skal ses som vejledende værdier, der kan variere
Stål St37 (Fe)	1
Rustfrit stål (V2A)	Ca. 0,74
Aluminium (Al)	Ca. 0,43
Kobber (Cu)	Ca. 0,33
Messing (Ms)	Ca. 0,46


MONTAGEHENVISNING


Bemærkning	Tilhørende grafik, se “Montagehenvisning”
B	6,5 mm
C	8 mm
D	6 mm
F	16 mm

CERTIFIKATER


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MONTAGEHENVISNING FAST INDBYGNING







TILSLUTNINGSSKEMA CD-012




REAKTIONSDIAGRAM



FUNKTIONSPRINCIP JUSTERINGSHJÆLP



MÅLTEGNING IMB08 KORT BYGGEFORM, KABEL, SKÆRMET



Dimensioner i mm
① Tilslutning
② Indikator-LED
③ Fastgørelsesmøtrik (2 stk.); KB 13, rustfrit stål V2A

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1075585

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence