SICK.COM



DATASHEET

IMB08-02BDSVU2K

IMB
Inductieve benaderingsschakelaars

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKE-LAARS

IMB08-02BDSVU2K

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
IMB08-02BDSVU2K	1075585

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/IMB

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Constructie	Metrisch
Behuizingsconstructie	Korte constructie
Schroefdraadmaat	M8 x 1
Diameter	Ø 8 mm
Schakelafstand S_n	2 mm
Verzekerde schakelafstand S_a	1,62 mm
Inbouw in metaal	Bondig
Schakelfrequentie	4.000 Hz
Aansluittype	Kabel, 2-draads, 2 m
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 2-draads
Isolatieklasse	IP68 [1] IP69K [2]
Bijzondere kenmerken	Bestand tegen koel- en smeermiddelen, Visuele instelhulp, Temperatuurbestendigheid
Speciale toepassingen	Koel- en smeermiddelbereik, Mobiele werkmachines, Ruwe gebruiksomstandigheden
Leveringsomvang	Bevestigingsmoer, roestvast staal V2A, met vertanding (2 x)

[1] Conform EN 60529.

[2] Volgens ISO 20653:2013-03.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Rimpel	≤ 10 %
Spanningsdaling	≤ 4 V [1] ≤ 4,5 V [2]
Opstarttijd	≤ 100 ms
Hysteresis	3 % ... 20 %
Reproduceerbaarheid	≤ 2 % [3] [4]
Temperatuurdrift (van S_r)	± 10 %
EMC	Conform EN 60947-5-2
Continustroom I_a	≤ 100 mA
Reststroom	Typ. 0,8 mA (≤ 1,2 mA bij Ub max en 100 °C)
Minimale laststroom	≥ 3 mA
Draadsectie	PUR
Kabeldoorsnede	0,14 mm²
Kabeldiameter	Ø 3 mm
Beveiliging tegen kortsluiting	✓
Inschakelpuls	≤ 5 ms
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	100 g / 11 ms / 1000 cycli; 150 g / 1 milj. cycli; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g
Omgevingstemperatuur bedrijf	–40 °C ... +100 °C
Materiaal behuizing	Roestvast staal V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiaal, actief oppervlak	Kunststof, LCP
Lengte behuizing	32 mm
Nuttige schroefdraadlengte	28 mm
Max. aanhaalmoment	Typ. 7 Nm [5] Typ. 14 Nm [6]
Beschermingsklasse	III
UL-file-nr.	E181493

[1] Bij I_a = 30 mA.

[2] Bij I_a max.

[3] Voedingsspanning U_a en omgevingstemperatuur Ta constant.

[4] Van Sr.

[5] Bij gebruik de niet vertande zijde van de moer.

[6] Bij gebruik van de vertande zijde van de moer.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

$MTTF_D$	1.287 jaren
DC_{avg}	0 %

REDUCTIEFACTOREN

Opmerking	De waarden zijn richtwaarden die kunnen variëren
Staal St37 (Fe)	1
Roestvast staal (V2A)	Ca. 0,74
Aluminium (Al)	Ca. 0,43
Koper (Cu)	Ca. 0,33
Messing (Ms)	Ca. 0,46


INBOUWAANWIJZING


Opmerking	Bijbehorende afbeelding zie “Inbouwaanwijzing”
B	6,5 mm
C	8 mm
D	6 mm
F	16 mm

CERTIFICATEN


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

INBOUWAANWIJZING BONDIGE INBOUW







AANSLUITSCHEMA CD-012




RESPONSCURVE



WERKINGSPRINCIPE INSTELHULP



MAATTEKENING IMB08 KORTE CONSTRUCTIE, KABEL, BONDIG



Afmetingen in mm (inch)
① Aansluiting
② Indicatie-LED
③ Bevestigingsmoer (2 x); SW 13, roestvast staal V2A

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1075585

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence