SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

THTE-1PA541506MZ

THTE
Capteurs de température

SICK Sensor Intelligence



illustration non contractuelle

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

THTE-1PA541506MZ

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
THTE-1PA541506MZ	6047627

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/THTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure	–50 °C ... +150 °C
Élément de mesure	Pt100
Signal de sortie	Pt100, 4 conducteurs

MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

Interface de communication	-
Raccord process	Embout conique (DIN 11851) DN 40 avec écrou chapeau rainuré
Joint	Sans joint
Longueur d'insertion/diamètre de la sonde	150 mm / 6 mm
Matériaux en contact avec la matière	Acier inoxydable 1.4435 / 316L, R_a ≤ 0,8 µm
Pression de processus maximale	≤ 40 bar [1]
Charge admissible de pression	40 bars max. à température ambiante
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (CrNi)
Mode de raccordement	Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles [2]
Indice de protection	IP67 [3] IP69 [3]
Courant de mesure	0,1 mA ... 1 mA
Sécurité électrique	Classe de protection : III, tension d'isolation : 500 V CA
Classe de protection III	✓
Durée d'initialisation	Max. 4 s

[1] Charge admissible de pression à température ambiante.

[2] Les indices de protection indiqués s'appliquent uniquement à l'état connecté avec les connecteurs de câble de l'indice de protection correspondant.

[3] Indice de protection IP selon IEC 60529.

PERFORMANCE

Précision de l'élément de mesure	Classe A selon CEI 60751 [1]
Temps de réponse	t_{50} ≤ 4,7 s [2] t_{90} ≤ 12,2 s [2]

[1] Classe B (plage de mesure –50 °C à –30 °C).

[2] En fonction de la configuration des capteurs, selon CEI 60751.

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

Température ambiante	–40 °C ... +85 °C
Température de stockage et de transport	–40 °C ... +85 °C
Immunité aux chocs	50 g, 6 ms (conformément à CEI 60068-2-27)
Humidité relative	≤ 100 % [1]


[1] Condensation admissible.

CERTIFICATIONS


China RoHS	✓

PLAN COTÉ

Complete assembly



Protection tube with process connection




Design		Ø D	G
DIN 11851	DN 20	54.0 (2.13)	8.0 (0.31)
	DN 25	63.0 (2.48)	10.0 (0.39)
	DN 32	70.0 (2.76)	10.0 (0.39)
	DN 40	78.0 (3.07)	10.0 (0.39)
	DN 50	92.0 (3.62)	11.0 (0.43)

Dimensions en mm (inch)

APPLICATION



MODE DE RACCORDEMENT CONNECTEUR MÂLE CYLINDRIQUE M12 X 1, SIGNAL DE SORTIE PT100



Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/6047627

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence