SICK.COM



DATENBLATT

FTS-I101F14B

T-Easic FTS
Durchflusssensoren

SICK Sensor Intelligence



Abbildung kann abweichen

DURCHFLUSSSENSOREN

FTS-I101F14B

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
FTS-I101F14B	1114954

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/T-Easic_FTS

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Messprinzip	Kalorimetrisches Messverfahren
Medium	Wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
Rohrdurchmesser	≥ 25 mm [1]
Messbereich	3 cm/s ... 300 cm/s, Wasser 3 cm/s ... 300 cm/s, Öl A / Öl B 3 cm/s ... 600 cm/s, eingelernte Medien [2]
Prozesstemperatur	–40 °C ... +150 °C [3]
Prozessdruck	–1 bar ... 100 bar, 40 bar (mit SICK T-Stück DN15, DN25), 25 bar (mit SICK T-Stück DN40), 20 bar (mit SICK T-Stück DN50) [4]
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kbit/s)
Temperaturmessung	✓
Anzeige	✓ OLED + 3 Status LED

[1] Um die höchste Genauigkeit zu gewährleisten, Sondenspitze in der Mitte des Rohres platzieren.

[2] Der Messbereichsendwert ist abhängig vom eingesetzten Medium.

[3] Bei Temperaturen des Mediums über 100 °C muss der Abstand zwischen der Unterseite des Gehäuses und der Oberseite des Prozessanschlussadapters mindestens 25 mm betragen. Wird ein Sick Prozessanschlussadapter verwendet, ist die 60 mm Sonde bei Prozesstemperaturen über 100 °C nicht einsetzbar, da die Abstände nicht eingehalten werden können.

[4] Nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU: Gute Ingenieurspraxis, nach Artikel 13 für Medien der Mediengruppe 2 (andere Stoffe).

PERFORMANCE

Einlaufstrecke	5 x DN
Auslaufstrecke	3 x DN
Messgenauigkeit	± 7 % vom Messwert + 2 % vom Messbereichsendwert [1]
Wiederholgenauigkeit	< 1 cm/s [1]
Auflösung	0,01 m/s Geschwindigkeit; 0,1 L/min Volumen; 0,1 % relativ (über IO-Link)
Temperaturdrift	< 0,5 cm / (s*K) [1]
Ansprechzeit	< 2,5 s [2]
Temperaturmessung	
Messgenauigkeit (Temperatur)	± 1 °C
Auflösung (Temperatur)	< 0,1 °C
Ansprechzeit (Temperatur)	< 5 s [3]
Betriebsart	Geschwindigkeit relativ (%), Volumenstrom und summiertes Volumen, Teach relativ (%)

[1] Unter Referenzbedingungen mit Wasser, Durchmesser Innenrohr 25 mm, vertikalem Einbau im Rohr, Sondenspitze in Mitte des Rohres, voll gefülltem Rohr ohne Luftblasen, Geschwindigkeit von 10 cm/s bis 100 cm/s, Einlaufstrecke > 30 cm, Auslaufstrecke > 30 cm, 26 °C ± 1 °C, 2 bar ± 1 bar.

[2] Filter off.

[3] Unter Referenzbedingungen mit Wasser, Rohrinnendurchmesser 25 mm, vertikaler Einbau im Rohr, Spitze in der Mitte des Rohrs, vollständig gefülltes Rohr ohne Luftblasen, Geschwindigkeit = 100 cm/s, Einlaufstrecke > 30 cm, Auslaufstrecke < 30 cm, 26 °C ± 1 °C, 2 bar ± 1 bar.

ELEKTRIK

Versorgungsspannung	9 V DC ... 30 V DC [1]
Leistungsaufnahme	< 2 W bei 24 V DC (ohne Last an den Ausgängen) < 8 W bei Maximallast
Initialisierungszeit	≤ 5 s ≤ 10 s (IO-Link)
Schutzklasse	III
Anschlussart	Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
Ausgangssignal	2 x Push-Pull Digitalausgang (Q1 konfigurierbar für IO-Link; Q2 konfigurierbar als Analogausgang (4 ... 20 mA) / Pulsausgang /Digitaleingang) für Durchfluss und Temperatur
Ausgangsstrom	< 100 mA [2]
Ausgangslast	4 mA ... 20 mA, max. 350 Ohm, wenn Uv < 12 V, 500 Ohm wenn Uv>12 V
Unterer Signalpegel	3,5 mA ... 3,8 mA
Oberer Signalpegel	20,5 mA ... 21,5 mA
Ungenauigkeit	QA Pin2: < 0,5% Full-range (20 mA)
Induktive Last	1 H
Kapazitive Last	100 nF (2,5 nF, IO-Link Modus)
EMV	EN 61326-1, EN 61326-2-3
Limit Digitaleingänge	HIGH Spannung abhängig von Uv LOW Spannung < 4,0 V
MTTF	> 200 Jahre

[1] Alle Anschlüsse sind verpolsicher und überlastgeschützt. Q1 und Q2 sind kurzschlussgeschützt. Verwenden Sie für die Spannungsversorgung einen energiebegrenzten Stromkreis gemäß UL61010-1 3. Ausg..

[2] Pro Ausgang.

MECHANIK

Prozessanschluss	Fest installierter Klemmring (nur in Verbindung mit SICK T-Stücken)
Medienberührende Werkstoffe	Edelstahl 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm) [1]
Gehäusematerial	VISTAL® (PA66+PA6I GF50)

[1] Schweißnähte ausgeschlossen.

[2] Nur mit M12-Stecker angezogen / nicht UL-geprüft.

Schutzart	IP67 [2]
Sondendurchmesser	8 mm
Sondenlänge	100 mm
Minimale Einstecklänge	12 mm
Distanz zu Rohrwand	10 mm

[1] Schweißnähte ausgeschlossen.

[2] Nur mit M12-Stecker angezogen / nicht UL-geprüft.

UMGEBUNGSDATEN


Umgebungstemperatur Betrieb	–40 °C ... +70 °C [1]
Umgebungstemperatur Lager	–40 °C ... +80 °C

[1] Gemäß UL-Zulassung: Verschmutzungsgrad 3 (UL61010-1: 2012-05); Luftfeuchte: 80 % bei Temperaturen bis 31 °C; Installationshöhe: max. 3.000 m über dem Meeresspiegel.

ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MAßZEICHNUNG



Part no.	L1	L2
1114951 1114952	60 (2.36)	35,9 (1.41)
1114953 1114954	100 (3.94)	51,9 (2.04)

Maße in mm

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1114954

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence