SICK.COM



DATOVÝ LIST

MZT8-2V8-N-KWDS02

MZT8 ATEX
Snímače pro válce

SICK Sensor Intelligence



SNÍMAČE PRO VÁLCE

MZT8-2V8-N-KWDS02

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
MZT8-2V8-N-KWDS02	1070463

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/MZT8_ATEX

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Provedení tvaru válce	T-drážka
Provedení tvaru válce s adaptérem	Válec s profilovou tyčí Válec s tažnou tyčí Kruhový válec Válec s rybinovou drážkou Lišta SMC CDQ2 Lišta SMC ECDQ2
Délka pouzdra	24 mm
Spínací výstup	NAMUR
Vlastnost typu spínání	Řídicí proud závislý na stavu sepnutí podle NAMUR, norma EN 60947-5-6
Spínací frekvence	1.000 Hz
Elektrické provedení	DC 2-vodič
Krytí	IP67 [1]

[1] Podle normy EN 60529 (IP 67 / IP 68).

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Kategorie pro výbušné prostředí	1G, 1D
Označení přístroje	II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T_{200}135 °C Da
Reakční citlivost typ.	2,8 mT
Dráha přejezdu typ.	9 mm
Hystereze typ.	≤ 0,5 mT
Reprodukovatelnost	≤ 0,1 mT [1]
Ochrana proti přepólování	Ano
Ochrana proti zkratu	Ano

[1] Konstantní napájecí napětí U_B a teplota okolního prostředí Ta.

[2] PVC kabel bez certifikace UL .

[3] Jen pro připojení k samostatně certifikovanému jiskrově bezpečnému okruhu.

LED indikátor stavu sepnutí	Ano
Teach-in	Ne
Potlačení spínacího impulsu	Ano
Teplota okolí provoz	–25 °C ... +80 °C
Odolnost vůči rázům / vibracím	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Podle normy EN 60947-5-2
Druh připojení	Kabel, 2 žilový, koncové dutinky, 7 m
Detail způsobu připojení	
Průřez vodiče	0,12 mm²
Průměr kabelu	Ø 2,9 mm
Poloměr ohybu	Při pevném uložení > 3× průměr kabelu V pohyblivém stavu > 5× průměr kabelu
Kabelový vývod	Axiální
Materiál	
Pouzdro	Plast, PA12
Kabel	PVC [2]
Osvědčení o zkoušce konstrukčního vzoru ES	TÜV 14 ATEX 143125
Osvědčení o zkoušce konstrukčního vzoru UK	UL22UKEX2384
Certifikát (IECEx)	IECEx TUN 14.0038
Max. vstupní napájecí napětí U_i	20 V [3]
Max. vstupní příkon P_i	100 mW [3]
Max. vstupní proud I_i	60 mA [3]
Max. vnitřní kapacita C_i	130 nF [3]
Max. vnitřní indukčnost L_i	30 µH [3]
Nabíjecí napětí	8,2 V DC

[1] Konstantní napájecí napětí U_B a teplota okolního prostředí Ta.

[2] PVC kabel bez certifikace UL .

[3] Jen pro připojení k samostatně certifikovanému jiskrově bezpečnému okruhu.

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓
IECEx certificate	✓

MONTÁŽNÍ POKYN




SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-305






SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-304



VÝKRES KABEL



Rozměry v mm
① Připojení
② upevňovací šroub SW 2,0
③ LED kontrolka
④ pozice prvku senzoru = dlouhá dráha přejezdu (9 mm): 1,6 mm

Výrobek č.	Typ	L	A	Počet žil
1069424	MZT8-2V8-N-KW0	2 m	42 mm	2
1070456	MZT8-2V8-N-KWA	3 m	42 mm	2
1070461	MZT8-2V8-N-KWB	5 m	42 mm	2
1070462	MZT8-2V8-N-KWDS01	6 m	42 mm	2
1070463	MZT8-2V8-N-KWDS02	7 m	42 mm	2
1070464	MZT8-2V8-N-KWDS03	7 m	42 mm	2

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1070463

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence