
SICK.COM




データシート

LL3-DP01

光ファイバケーブル
ファイバ形光電センサ

SICK Sensor Intelligence



ファイバ形光電センサ

LL3-DP01

注文情報

タイプ	製品番号
LL3-DP01	5325998

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/光ファイバケーブル

技術仕様詳細

特徴

機器のタイプ	光ファイバケーブル
機能原理	近接システム
光ファイバヘッド形状	滑らかなスリーブ
アプリケーション	標準
互換性のある光ファイバアンプ	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)
最大検出距離	30 mm (8 msの場合のWLL80の検出距離)
対象物最小直径	0.02 mm [1]
光ファイバヘッド	
投光角度	60°
内蔵レンズ	いいえ
チップアダプタの互換性	いいえ
光ファイバ	
赤外光との互換性	いいえ
光ファイバケーブルの短縮が可能	✓
アダプタエンドスリーブが必要	いいえ

[1] 最小検出物体は最適な測定距離と最適な設定において特定されます。.

メカニック

光ファイバヘッド	
光出口	アキシャル
滑らかなスリーブ直径	2 mm
光ファイバ テーパ直径	≥ 0.5 mm
光ファイバ テーパ長さ 2 mm～	≥ 3 mm
光ファイバ	
光ファイバケーブル長さ	1,000 mm
曲げ半径	10 mm
ダイナミックな柔軟性（ロボット工学）	いいえ
外径、光ファイバケーブル接続部	2.2 mm
ファイバ配列	マルチファイバ

コア構造	S: 2 x Ø 0,125 mm R : 2 x Ø 0,125 mm マルチファイバ
材料	
光ファイバヘッド	ステンレススチール
ケーブルシース	Polyethylen (PE)
ファイバ	Polymethylmethacrylat (PMMA)
重量	27 g

環境データ

動作時の周囲温度	–40 °C ... +60 °C

WLL80での検出距離

動作モード 70 µs	5 mm
動作モード 250 µs	15 mm
動作モード 500 µs	10 mm
動作モード 1 ms	25 mm
動作モード 2 ms	28 mm
動作モード 8 ms	30 mm

WLL180Tでの検出距離

動作モード 70 µs	3 mm
動作モード 250 µs	14 mm
動作モード 2 ms	29 mm
動作モード 8 ms	31 mm
注意	検出距離は以下の光タイプによるファイバ形光電センサに基づく: 可視赤色光


GLL170での検出距離

動作モード 250 µs	4 mm

GLL170Tでの検出距離

動作モード 50 µs	2 mm
動作モード 250 µs	11 mm

寸法図面 LL3-DP01



寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/5325998

2026-07-27 18:21:37 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence