SICK.COM



HOJA DE DATOS

GL6-F2411V

G6
Fotocélulas

SICK
Sensor Intelligence



Imagen aproximada

FOTOCÉLULAS

GL6-F2411V

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
GL6-F2411V	1084101

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/G6

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Principio funcional	Barrera fotoeléctrica réflex
Detalle del principio de funcionamiento	Con distancia mínima al reflector (sistema de lente doble)
Alcance de detección máx.	0,03 m ... 6 m [1]
Distancia de conmutación	0,07 m ... 5 m [1]
Filtros de polarización	Sí
Haz emitido	
Fuente de luz	LED de localización [2]
Tipo de luz	Luz roja visible
Tamaño del spot (distancia)	Ø 8 mm (350 mm)
Datos característicos del LED	
Longitud de onda	650 nm
Ajuste	Potenciómetro, 270°
Aplicaciones especiales	Entornos higiénicos y húmedos

[1] Reflector PL80A.

[2] Vida útil media de 100.000 h con T_u = 25 °C.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión de alimentación V_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulación	± 10 % [2]
Consumo de corriente	30 mA [3]
Clase de protección	III
Salida digital	
Tipo	PNP
Modo de conmutación	Conmutación en claro/oscuro
Tensión de señal PNP HIGH/LOW	U_V - (≤ 3 V) / aprox. 0 V
Corriente de salida $I_{máx.}$	≤ 100 mA [4]
Tiempo de respuesta	< 625 µs [5]
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz [6]
Modo de conmutación	Salida conmutada antivalente
Protección de circuito	A [7] B [8] D [9]

[1] Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_V.

[3] Sin carga.

[4] Con UV > 24 V, IA máx. = 50 mA.

[5] Duración de la señal con carga óhmica.

[6] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[7] A = Conexiones U_V protegidas contra polarización inversa.

[8] B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.

[9] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

SISTEMA MECÁNICO

Ejecución	Rectangular
Dimensiones (An x Al x Pr)	15 mm x 44 mm x 22 mm
Conexión	Cable de 4 hilos, 2 m [1]
Detalle de conexión	
Sección del conductor	0,14 mm²
Longitud del cable (L)	2 m [1]
Material	
Carcasa	Metal, Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L)
Pantalla frontal	Plástico, PMMA
Cable	Plástico, PVC
Peso	70 g

[1] No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

DATOS DE AMBIENTE

Grado de protección	IP67 IP69K [1]
Operación a temperatura ambiente	–25 °C ... +55 °C [2]
Temperatura ambiente de almacenamiento	–30 °C ... +75 °C
N.º de archivo UL	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498


[1] Según ISO 20653:2013-03.

[2] Estabilidad de la temperatura después del ajuste +/-10 °C.

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

ESQUEMA DE DIMENSIONES GTB6, GTE6, GL6, GSE6 INOX, CABLE (CON CONECTOR MACHO)




Medidas en mm
① orificio de fijación M3
② eje óptico, receptor
③ eje óptico, transmisor
④ Conexión
⑤ indicador LED amarillo: estado de la recepción de luz
⑥ indicador LED verde: tensión de alimentación activa
⑦ potenciómetro

ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-094



CURVA CARACTERÍSTICA GL6 INOX, RED, STANDARD



① Reflector PL80A
② Reflector PL40A
③ Reflector P250
④ Reflector P250 CHEM
⑤ Reflector PL20A
⑥ Lámina de reflexión REF-IRF-56

TAMAÑO DEL SPOT GL6 INOX, RED, STANDARD





DIAGRAMA DEL RANGO DE SENSIBILIDAD GL6 INOX, RED, STANDARD



① Reflector PL80A
② Reflector PL40A
③ Reflector P250
④ Reflector P250 CHEM
⑤ Reflector PL20A
⑥ Lámina de reflexión REF-IRF-56

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1084101

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence