SICK.COM



数据表

DFS20A-A2AAD002000

DFS2x
增量型编码器

SICK Sensor Intelligence



图片可能存在偏差

增量型编码器

DFS20A-A2AAD002000

订购信息

类型	订货号
DFS20A-A2AAD002000	1132844

其他设备规格和配件请访问: www.sick.com/DFS2x

详细技术参数

安全技术参数

$MTTF_D$（平均致危失效前时间）	330 年 (EN ISO 13849-1) [1]

[1] 本产品是标准产品，而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.

性能

每转的脉冲	2,000
测量步距	± 90°, 电/每圈脉冲数
测量步距偏差	± 0.008° 脉冲 100 ...10,000
误差限值	± 0.03°

接口

通讯接口	增量式
通信接口详情	TTL / RS-422
信号通道数量	6 通道
经由硬件引脚的 0-Set 功能	✓
0-SET 功能	高电平激活, L = 0 - 3 V, H = 4,0 - U_s V
初始化时间	40 ms [1]
输出频率	820 kHz
负载电流	30 mA
工作电流	50 mA (无负荷)

[1] 此后可读取有效位置.

电气参数

连接类型	插头, MS, 10 针, 径向
供电电压	4.5 ... 5.5 V
参考信号，数量	1
参考信号，位置	180°，电气，通过 BN2 进行逻辑连接
编码方向	Counterclockwise
极性反接保护	✓
输出端短路保护	✓ [1]

[1] 与另一个通道或 GND 短路，最大允许时间 30 s.

机械参数

机械规格	实心轴, 方形法兰
轴直径	3/8″ 带平面
直线轴承	16 mm
重量	+ 0.4 kg [1]
材料、轴	1.4305 不锈钢
材料，法兰	铝
材料、外壳	铝
启动转矩	0.5 Ncm (+20 °C)
工作转矩	0.3 Ncm (+20 °C)
軸負荷	80 N (径向) 40 N (轴向)
工作转速	≤ 9,000 min^{-1}
转动惯量	15 gcm^2
轴承使用寿命	3.6 x 10^9 转
角加速度	≤ 500,000 rad/s^2

[1] 适用于带 MS 插头的编码器.


环境参数

电磁兼容性	根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3
外壳防护等级	IP65, 轴侧 (IEC 60529) IP67, 外壳侧 (IEC 60529)
允许相对湿度	90 % (不允许凝结)
运行温度范围	–30 °C ... +85 °C
储存温度范围	–40 °C ... +100 °C, 无包装
抗冲击能力	100 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
抗振能力	30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)

证书

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


尺寸图 DFS20 方形法兰，径向插头规格 M12 和 MS，输出电线



尺寸单位：mm


类型	轴直径A
DFS2x-x1xxxxxxxx	1/4″
DFS2x-x2xxxxxxxxDFS2x-xCxxxxxxxx	3/8″
DFS2x-xFxxxxxxxx	1/2″
DFS2x-x3xxxxxxxx	6 mm
DFS2x-x4xxxxxxxx	10 mm

图表 用反向 CW 选择信号输出（B 在 A 前，用于 CW 旋转方向）。不显示互补信号 AN、BN、ZN。




当在“A”方向看编码器轴顺时针，参看尺寸图。

图表 用 CW 选择信号输出（A 在 B 前，用于 CW 旋转方向）。不显示互补信号 AN、BN、ZN。



当在“A”方向看编码器轴顺时针，参看尺寸图。

转速观测



更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1132844

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence