製品データシート



FLOWRUN600

FLOWRUN

流量測定システム

SICK
Sensor Intelligence.



注文情報

タイプ	製品番号
FLOWRUN600	応相談

納入範囲に含まれるもの: FLOWSIC600-XT (1), Flow-X (1)

装置仕様と製品の性能データが厳密に一致しない場合があります。これらはそれぞれのアプリケーションやユーザ仕様によって異なります。お客様にとって最適な機器設定を選択するために、各地域の弊社販売拠点がアドバイスを提供します。

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/FLOWRUN

技術仕様詳細

特徴

事業分野	オイルとガス
測定量	ガス組成の測定 体積測定 圧力測定 温度測定 流量の計算

機械/電気

材料、媒体接触	低温カーボンスチール, ステンレススチール

性能

ガス温度	–40 °C ... +180 °C
圧力段階	150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

一般情報

納入範囲	FLOWSIC600-XT Flow-X 配管 圧力・温度測定技術
適合宣言書	ISO9001 OIML R 137-1&2:2012 OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU

分類

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.