产品数据页



FLOWRUN600

FLOWRUN

流量测量系统

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
FLOWRUN600	如有需要，敬请垂询

包含在随附配件内：FLOWSIC600-XT (1), Flow-X (1)

具体的设备规格和产品性能参数可能会有所不同，取决于各自的应用和客户需求。我们的区域销售机构会帮助您选择合适的设备配置。

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/FLOWRUN

详细技术参数

产品特点

行业	石油和天然气
测量值	气体组分测量 体积测量 压力测量 温度测量 流量计算

机械/电子参数

接触介质的材料	低温碳钢, 不锈钢

性能

气体温度	–40 °C ... +180 °C
压力级	150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

常规说明

供货范围	FLOWSIC600-XT Flow-X 管道敷设 压力与温度测量技术
一致性	ISO9001 OIML R 137-1&2:2012 OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU

分类

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com