SICK.COM



DATABLAD

WL12G-3B2531

W12
Fotoceller

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FOTOCELLER

WL12G-3B2531

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
WL12G-3B2531	1041456

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/W12

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip	Refleksionsfotocelle
Funktionsprincip detalje	Uden mindsteafstand reflektor (autokollimation/koaksialoptik)
Tasteafstand maks.	0 m ... 4 m [1]
Polarisationsfilter	Ja
Sendestråle	
Lyskilde	LED [2]
Lystype	Synligt rødt lys
Lyspletstørrelse (afstand)	Ø 25 mm (1,5 m)
LED-egenskaber	
Bølgelængde	640 nm
Indstilling	Potentiometer, 11 omdrejninger
Lysstrålevinkel	Ca. 1,5°
Særlige applikationer	Detektering af gennemsigtige objekter
Indeholdt i levering	2 stk. klemmeholdere BEF-KH-W12, inkl. skruer

[1] Reflektor PL80A.

[2] Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved T_U = +25 °C.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$	823 År
DC_{avg}	0 %

ELEKTRISK

Forsyningsspænding U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Rippel	< 5 V_{ss} [2]
Strømforbrug	30 mA [3]
Beskyttelsesklasse	III
Digital udgang	
Type	PNP, NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys, Aktiv ved mørke
Valgfri tilslutningsfunktion	Valgbar, via L/M-styreledning
Signalspænding PNP HIGH/LOW	> Uv - 3 V / ca. 0 V
Udgangsstrøm $I_{max.}$	≤ 100 mA
Reaktionstid	≤ 330 µs [4]
Skiftefrekvens	1.500 Hz [5]
Beskyttelseskredsløb	A [6] C [7] D [8]
Speciel udførelse	Detektering af gennemsigtige objekter

[1] Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.

[2] Må ikke over- eller underskride U_v-tolerancerne.

[3] Uden belastning.

[4] Signalvarighed ved resistiv belastning.

[5] Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.

[6] A = Polsikrede U_v-tilslutninger.

[7] C = Støjimpulsundertrykkelse.

[8] D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.

MEKANIK

Husform	Firkantet
Dimensioner (l x h x b)	15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
Tilslutning	Stik, M12, 5-polet
Materiale	
Hus	Metal, Zinkstøbning
Forrude	Plast, PMMA
Vægt	120 g

OMGIVELSESDATA


Kapslingsklasse	IP66 IP67 IP69K
Omgivelsestemperatur, drift	–40 °C ... +60 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–40 °C ... +75 °C
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓


China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

MÅLTEGNING WL12-3, WSE12-3




Dimensioner i mm
① optisk akse
② indikator-LED gul: Status lysmodtagelse
③ indikator-LED grøn: Forsyningsspænding aktiv
④ fastgørelsesgevind M4, 4 mm dyb
⑤ fastgørelseshul, Ø 4,2 mm
⑥ Følsomhedsindstilling med potentiometer
⑦ Tilslutning

JUSTERINGSMULIGHEDER WL12-3, WSE12-3




② indikator-LED gul: Status lysmodtagelse
③ indikator-LED grøn: Forsyningsspænding aktiv
⑥ Følsomhedsindstilling med potentiometer


TILSLUTNINGSMÅDE



TILSLUTNINGSSKEMA CD-145




LYSPLETSTØRRELSE



All dimensions in mm (inch)

DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM WL12G-3



Sensing range max.

① reflektor PL80A
② Reflektor C110A
③ Reflektor P250F
④ reflektor PL50A
⑤ Reflektor PL40A
⑥ reflektor PL30A
⑦ Reflektor PL20A
⑧ refleksionsfolie REF-IRF-56

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1041456

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence