
SICK.COM



데이터시트

EXS-06D0250A020, EXE-06D0250A020

deTem
다중광 빔 안전 장치

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

다중광 빔 안전 장치

EXS-06D0250A020, EXE-06D0250A020

주문 정보

시스템 부분	모델	부품 번호
송신기	EXS-06D0250A020	1097717
수신기	EXE-06D0250A020	1097716

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/deTem

자세한 기술 데이터

특징

제품 사양	deTem4 Core Ex
투입 분야	폭발성 환경
폭발 위험 인증	가스에 대한 ATEX: II 2 G Ex db IIB T6 Gb 먼지에 대한 ATEX: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X NFPA 70/NEC 500 등급 I, Div. 1, 그룹 C 및 D NFPA 70/NEC 500 등급 II, Div. 1, 그룹 E, F 및 G NFPA 70/NEC 500 등급 III, Div. 1
작동 원리	송신기/수신기
시스템 부분	쌍
감지 범위	14.2 m
광로 길이	
대표값	0.5 m ... 14.2 m
빔 수	2
빔 간격	500 mm
반응 시간	20 ms
동기화	광학 동기화
공급 범위	방폭 인클로저로 보호된 송신기, 연결 케이블 탑재, 30m 방폭 인클로저로 보호된 수신기, 연결 케이블 탑재, 30m 손잡이 4개, 나사 포함 Test rod with 30 mm diameter 안전 수칙 조립 지침서 Operating instructions on USB stick 국가별 규정 및 지침에 따라 케이블 글랜드의 설치가 필요할 수 있습니다. 케이블 글랜드는 액세서리로 구입할 수 있습니다.

안전 기술적 특징

유형	유형 4 (IEC 61496-1)
안전 무결성 수준	SIL 3 (IEC 61508)
범주	범주 4 (ISO 13849-1)

성능 수준	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D(시간당 평균 위험 고장 발생 확률)	3×10^{-9}
T_M (사용 시간)	20 연도 (ISO 13849-1)
오류 발생 시 안전 상태	최소 하나의 OSSD가 OFF 상태입니다.

인터페이스

시스템 연결	연결 케이블: 5와이어
케이블 길이	30 m
케이블 직경	5 mm
케이블 횡단면	0.34 mm²
표시부 요소	LEDs

전기

보호 등급	III (IEC 61140)
공급 전압 U_v	24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) [1]
잔류 리플	≤ 10 % [2]
안전 출력부(OSSD)	2개의 PNP 반도체, 단락 보호, 교차 회로 감시 [3]
ON 상태, 스위칭 전압 HIGH	24V DC(U_v – 2.25V DC ... U_v)
OFF 상태, 스위칭 전압 LOW	≤ 2 V DC
OSSD당 안전 전류량	≤ 300 mA

[1] 외부 전원 공급 장치는 EN 60204-1에 따라 20ms의 짧은 정전 시간에 전기를 공급할 수 있어야 합니다. 적합한 전원 장치는 SICK에서 부속품으로 구입 가능합니다.

[2] U_v 한계치 이내 .

[3] –30에서 +30V에 이르는 전압에 해당.

기계 요소

치수	도면 참조
하우징 횡단면	161.8 mm x 142.1 mm
재질	
하우징	알루미늄 압출형
무게	± 50 g

주변 정보

보호 등급	IP65 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529)
작동 시 주변 온도	–20 °C ... +55 °C
보관 온도	–30 °C ... +70 °C
습도	15 % ... 95 %, 불응축
내진동성	5 ... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)
내충격성	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
등급	3M4 (IEC TR 60721-4-3)

기타 사항

빛의 유형	근적외선(NIR), 비가시광선

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1097717

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence