SICK.COM



DATALEHTI

KHK53-AXU00038

KH53
Magneettiset lineaarianturit

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

MAGNEETTISET LINEAARIANTURIT

KHK53-AXU00038

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
KHK53-AXU00038	1030051

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/KH53

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	45 vuotta (EN ISO 13849) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.

SUORITUSKYKY

Mittausalue	0 m ... 38 m
Resoluutio	0,1 mm
Liikenopeus	6,6 m/s [1]
Toistotarkkuus	0,3 mm
Mittatarkkuus	± 1000 + ME (Tu-25 °C) Tk µm [2]

[1] Maks. liikenopeuden ylittyessä tai jos lukupää ei tunnista mittatankoa laukaistaan vastaava virheilmoitus (FF FF FE hex).

[2] Lukupään ollessa asennettuna ± 1 mm paikkatoleranssilla nominaalietäisyydelle mittatangosta N- ja Y-suunnassa sekä mittatangon nollapisteeseen viitaten. ME = mittatangon pituus Tu = ympäristölämpötila °C. Tk = lämpölaajenemiskerroin (28 µm/°C/m).

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	SSI
Asemanmuodostusaika	+ 0,8 ms
Liitäntä, digitaalinen, sarjamuotoinen	SSI, 24 bit, gray
Parametrointiliitäntä	RS-422 Oletus OFF Tiedonsiirto neljällä johtimella, asynkroninen, kaksisuuntainen (full duplex)

	Dataformaatti: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity Dataprotokolla: ASCII, tiedonsiirtonopeus 9600 RS-422

SÄHKÖLAITTEISTO

Alustusaika	2 s
Syöttöjännite	10 V ... 32 V
Virranotto	250 mA
Liitäntätyyppi	Johto, 12-johtiminen, 10 m

MEKANIIKKA

Paino	2,4 kg
Mittatangon pituus	Ks. laskentaesimerkki
Paikkatoleranssi	± 10 mm, Ks. paikkatoleranssien grafiikka
Materiaali, lukupää	AlMgSiPbF28

YMPÄRISTÖTIEDOT


Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-4 mukaan [1]
Kotelointiluokka	IP66 (IEC 60529)
Toimintalämpötila-alue	–20 °C ... +60 °C
Varastointilämpötila-alue	–40 °C ... +85 °C
Iskunkestävyys	30 g, 10 ms (DIN EN 60 068-2-27)
Tärinänkestävyys	10 g, 20 Hz ... 250 Hz (EN 60068-2-6)

[1] Standardien mukainen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) varmistetaan eristettyjä johtoja käytettäessä.

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MITTAPIIRROS SSI-LUKUPÄÄ




Mitat millimetreinä (mm)

ASENNUSMÄÄRÄYKSET KH53 SSI



		Mittauselementin pituus, sis. etäisyyden	
39,90 m	0,866 m	–	–
	–		


ASENNUSMÄÄRÄYKSET KH53



All dimensions in mm (inch)


Mittajärjestelmän käytön luotettavuus ja tarkkuus edellyttää (muun muassa) paikkatoleranssien noudattamista! Anturin tai magneettipään ympärillä 80 mm alueella ei sallita magneettisia tai magnetisoivia materiaaleja.
① Lukupää
② Mittatanko

ANSCHLUSSBELEGUNG SSI-LIITÄNTÄ, UROSLIITÄNNÄN M23 NÄKYMÄ



PIN	Signaali	Johdinten väri (johtoliitäntä)	Selite
1	GND	Sininen	Maadoitusliitäntä
2	Tiedot +	Valkoinen	Liittymäsignaalit
3	Clock +	Keltainen	Liittymäsignaalit
4	R x D +	Harmaa	RS-422-ohjelmointiohjeet
5	R x D -	Vihreä	RS-422-ohjelmointiohjeet
6	T x D +	Roosa	RS-422-ohjelmointiohjeet
7	T x D -	Musta	RS-422-ohjelmointiohjeet
8	U_s	Punainen	Syöttöjännite
9	N.C.	Oranssi	Ei kytketty
10	Tiedot -	Ruskea	Liittymäsignaalit
11	Clock -	Violetti	Liittymäsignaalit
12	N.C.	–	Ei kytketty

PAIKKATOLERANSSI MITTAUSRADAN ALKU



Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1030051

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence