SICK.COM



데이터시트

LBR-ARCSAA1HAAX

LBR SicWave
레벨 센서

SICK
Sensor Intelligence



레벨 센서

LBR-ARCSAA1HAAX

주문 정보

모델	부품 번호
LBR-ARCSAA1HAAX	6080468

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/LBR_SicWave

자세한 기술 데이터

특징

매체	대량 자재
감지 방식	지속적
프로브 종류	세척 연결부가 있고 금속테를 두른 렌즈 안테나, PEEK 소재
주파수 대역	W 대역(75 ... 85GHz 내)
측정 범위	최대 120m(393.7ft), 혼 안테나가 통합된 나사산 사양의 경우 권장 측정 범위 최대 20m(65.62ft)
방사각	4° [1]
프로세스 압력	–1 bar ... 3 bar [2]
프로세스 온도	–40 °C ... +130 °C
ATEX 승인	ATEX II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db
검사	KIWA 20ATEX0041 X
디스플레이	내장
조작부	버튼 조작

[1] 제시된 방사각 밖에서는 레이더 신호의 에너지 레벨이 50%(-3dB) 감소함.

[2] (-100kPa ... 300kPa / –14.5psig ... 43.5psig).

성능

측정 정확도	≤ 5 mm [1]
비반복성	≤ 1 mm
디지털 측정 해상도	< 1 mm
아날로그 측정 해상도	0.3 µA
디지털 출력부 온도 드리프트	≤ 3 mm / 10 K, max. 10 mm
전류 출력부 온도 드리프트	≤ 0.03% / 10K(16mA 범위 기준) 또는 ≤ 0.3%
디지털 아날로그 변환에 의한 전류 출력부의 편차	< 15 µA
측정 사이클 타임	약 700 ms

[1] 측정 거리 > 0.25 m / 0.8202ft.

[2] 대량 자재 애플리케이션에서 측정 거리가 최대 2m만큼 갑작스럽게 변한 후에 출력 신호가 처음으로 정상상태 값의 90%가 되기까지 걸리는 시간(IEC 61298-2).

스텝 응답 시간	≤ 3 s [2]
MTBF	3,37*10^6 h
디스플레이	✓

[1] 측정 거리 > 0.25 m / 0.8202ft.

[2] 대량 자재 애플리케이션에서 측정 거리가 최대 2m만큼 갑작스럽게 변한 후에 출력 신호가 처음으로 정상상태 값의 90%가 되기까지 걸리는 시간(IEC 61298-2).

전기

통신 인터페이스	HART
공급 전압	9 V DC ... 30 V DC [1]
보호 등급	I (IEC 61010-1)
연결 방식	M20 x 1.5/케이블 미포함
출력 신호	4mA ... 20mA / HART [2]
오염도	4
보호 등급	IP66 IP68
시동 전류	< 3.6 mA
과전압 범주	III (IEC 61010-1)
단락 보호 장치	✓
전위 분리	✓
EMC	EN 61326-1

[1] 모든 연결부는 역극성 보호 상태입니다. 모든 출력부는 과부하 보호 및 단락 보호 상태입니다.

[2] 출력 신호 범위: 3.8mA ... 20.5mA / HART(공장 설정); 고장 전류 < 3.6mA 또는 22mA.


기계 요소


프로세스 연결	회전 브래킷, 플랜지 포함, DN100 PN16 Form B, DIN / 316/316L
하우징 디자인	1실 하우징
실링 소재	FKM(SHS FPM 70C3 GLT)
안테나 소재	PEEK

주변 정보

작동 주변 온도	–40 °C ... +80 °C
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +80 °C

축적 도면





친수 단위: mm

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/6080468

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence