



FICHA DE DADOS

HTB18-B4B2BED04

H18 Sure Sense
Sensores fotoelétricos

SICK

Sensor Intelligence



Figura pode ser diferente

SENSORES FOTOELÉTRICOS

HTB18-B4B2BED04

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
HTB18-B4B2BED04	1079118
Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/H18_Sure_Sense	



DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Princípio de funcionamento	Sensor de luz de reflexão
Princípio de funcionamento, detalhe	Supressão do fundo
Dimensões (L x A x P)	16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm
Forma da carcaça (saída de luz)	Híbrido
Diâmetro da rosca (carcaça)	M18
Tipo de fixação	M18, cabeça/lateral (24,1 ... 25,4 mm)
Cor da carcaça	Azul
Distância de comutação máx.	5 mm ... 300 mm ¹⁾
Distância de comutação	5 mm ... 150 mm ²⁾
Tipo de luz	Luz vermelha visível
Emissor de luz	LED PinPoint ³⁾
Tamanho do ponto de luz (distância)	7 mm (300 mm)
Comprimento de onda	631 nm
Ajuste	Potenciômetro, à direita Comutação por sombra/luz Potenciômetro, à esquerda Nenhuma
Características especiais	Distância de comutação pré-ajustada: 100 mm Indicador de potência do sinal

¹⁾ Objeto a ser detectado com 90% de percentual de reflexão difusa (com base no padrão branco DIN 5033).

²⁾ Objeto a ser detectado com 6% de reflexão difusa (relacionado ao preto padrão, DIN 5033).

³⁾ Vida útil média: 100.000 h a T_u = +25 °C.

MECÂNICA/SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC
Ondulação residual	< 5 V _{ss} ¹⁾
Consumo de corrente	≤ 20 mA ²⁾
Saída de comutação	PNP, NPN
Tipo de ligação	Comutação por luz
Saída de comutação detalhe	
Saída de comutação Q1	PNP, Comutação por luz
Saída de comutação Q2	NPN, Comutação por luz
Corrente de saída I _{max}	≤ 100 mA
Tempo de resposta	≤ 0,5 ms ³⁾
Frequência de comutação	1.000 Hz ⁴⁾
Tipo de conexão	Cabo com conector M12, 4 pinos, 150 mm
Material do cabo	Plástico, PVC
Seção transversal do condutor	0,2 mm ²
Circuitos de proteção	A ⁵⁾ B ⁶⁾ D ⁷⁾
Classe de proteção	III
Peso	18 g
Material da carcaça	Plástico, VISTAL®
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP67 IP69K
Itens fornecidos	Porca de fixação (1x), M18, plástico, preta, chata
Compatibilidade eletromagnética (EMV)	EN 60947-5-2 (O sensor cumpre com as normas de proteção contra interferências (EMC) para a área industrial (classe de proteção A). Pode provocar interferências de radiofrequência quando utilizado em ambientes domésticos.)
Temperatura ambiente, operação	-40 °C ... +65 °C
Temperatura ambiente, depósito	-40 °C ... +75 °C
Nº arquivo UL	E189383

¹⁾ Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_V.

²⁾ Sem indicação da intensidade dos sinais e carga.

³⁾ Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.

⁴⁾ Com proporção sombra/luz 1:1.

⁵⁾ A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_V.

⁶⁾ B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.

⁷⁾ D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

MTTF _D	523,9 anos
DC _{avg}	0 %

TIPO DE CONEXÃO/ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES


Tipo de conexão	Cabo com conector M12, 4 pinos, 150 mm
Tipo de conexão - detalhe	
Material do cabo	Plástico

Seção transversal do condutor	0,2 mm ²
Atribuição das conexões	
	BN 1 + (L+)
	WH 2 Q ₂
	BU 3 - (M)
	BK 4 Q ₁

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

DESENHO DIMENSIONAL




Dimensões em mm

- ① LED indicador amarelo: status recepção luminosa
- ② LED indicador verde: indicador de operação
- ③ furo de fixação M3
- ④ fecho de mola para anel do adaptador de montagem (disponível separadamente)
- ⑤ potenciômetro (se selecionado) ou LED indicador

Dimensões em mm (inch)	Receptor		Emissor	
-	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)


Dimensões em mm (inch)	Receptor		Emissor	
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO




- ① LED indicador amarelo: status recepção luminosa
- ② LED indicador verde: indicador de operação
- ③ indicador de potência do sinal

ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES, VER TABELA DADOS TÉCNICOS: TIPO DE CONEXÃO/ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES



Conector macho M12, 4 pinos, codificação A

CURVA CARACTERÍSTICA



- ① Distância de comutação sobre preto, percentual de reflexão difusa de 6%
- ② Distância de comutação sobre cinza, percentual de reflexão difusa de 18%
- ③ Distância de comutação sobre branco, percentual de reflexão difusa de 90%

TAMANHO DO PONTO DE LUZ






GRÁFICO DE DISTÂNCIA DE COMUTAÇÃO



- Sensing range ■ Sensing range max.
- ① Distância de comutação sobre preto, percentual de reflexão difusa de 6%
 - ② Distância de comutação sobre cinza, percentual de reflexão difusa de 18%
 - ③ Distância de comutação sobre branco, percentual de reflexão difusa de 90%

FUNÇÕES



Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1079118



A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.