
SICK.COM



DATALEHTI

BCV08-Q1PM03M200

VarioLine
Vaijerivetoanturit

SICK Sensor Intelligence



VAIJERIVETOANTURIT

BCV08-Q1PM03M200

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
BCV08-Q1PM03M200	1133465

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/VarioLine

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	240 vuotta (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.

SUORITUSKYKY

Mitta-alue	0 m ... 3 m
Enkooderit	Absoluuttianturit
Resoluutio (vaijeriveto + anturi)	0,01 mm [1] [2]
Toistotarkkuus	≤ 0,3 mm [3]
Lineaarisuus	≤ ± 2 mm [3]
Hystereesi	≤ 1,2 mm [3]

[1] Kuvatut arvot ovat pyöristettyjä arvoja.

[2] Malliesimerkki: BCV08, jossa PROFINET: 230 mm (vaijerivetopituus kierrosta kohden - ks. mekaaniset tiedot): 262.144 (asemamäärä kierrosta kohden) = 0,001 mm (yhdistelmän vaijeriveto + anturi resoluutio).

[3] Arvo viittaa vaijerivetomekaniikkaan.

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	IO-Link / IO-Link V1.1
Ohjelmoitava/parametroitava	✓

SÄHKÖLAITTEISTO

Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Syöttöjännite	18 V ... 30 V
Tehonkulutus	≤ 1,5 W (ilman kuormaa)

MEKANIIKKA

Paino	0,72 kg
Materiaali, mittausvaijeri	Ruostumaton teräs 1.4401
Mittausvaijerin halkaisija	0,81 mm
Materiaali, kotelo, vaijerivetomekaniikka	Ruostumaton teräs 1.4301
Jousen palautusvoima	8 N ... 10 N [1]
Vaijerin pituus kierrosta kohden	230 mm
Vaijerivetomekaniikan käyttöikä	Typ. 1.000.000 Syklit [2] [3]
Todellinen vaijerivetopituus	3,2 m
Säätönopeus	4 m/s
Asennettu anturi	AHM36 IO-Link Advanced, AHM36A-S3QC014X12, 1101532
Asennettu mekaniikka	MRA-V080-103D3, 5347779

[1] Nämä arvot mitataan ympäristölämpötilassa 25 °C. Muissa lämpötiloissa voi ilmetä poikkeavuuksia.

[2] Keskiarvot, jotka riippuvat kuormituksen tyypistä.

[3] Käyttöikä riippuu kuormituksen tyypistä. Vaikuttavia tekijöitä ovat: ympäristöolosuhteet, asennustilanne, käytetty mitta-alue, liikenopeus sekä kiihdytys.


YMPÄRISTÖTIEDOT

Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 ja EN 61131-9 mukaan
Kotelointiluokka	IP60, Asennettu mekaniikka IP66, Enkooderit (IEC 60529)
Toimintalämpötila-alue	–30 °C ... +70 °C

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

ANSCHLUSSBELEGUNG



PIN	Johdinväri	Signaali	Toiminto		
–	–	–	Basic	Advanced	Advanced Smart Task
1	Ruskea	L+	Enkooderin syöttöjännite 18-30 V (+Us)		
2	Valkoinen	I/Q	Ei liitettynä - ei toimintoa	Monitoiminasta (voidaan konfiguroida digitaaliseksi tuloksi tai lähdöksi)	
3	Sininen	L-	Enkooderin syöttöjännite 0 V (GND)		
4	Musta	C/Q	IO-Link tiedonsiirto		
		–	-		Digitaalinen lähtö (SIO-tila)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1133465

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence