



技術資料

HTB18-B4B2BED04

H18 Sure Sense
光電感測器

SICK

Sensor Intelligence



圖示僅供參考

光電感測器

HTB18-B4B2BED04

訂購資訊

型號	貨號
HTB18-B4B2BED04	1079118

更多裝置規格與配件請參閱：www.sick.com/H18_Sure_Sense



詳細技術資料

特徵

功能原理	直接反射式光電感測器
功能原理詳細資訊	背景遮蔽功能
尺寸（寬 x 高 x 深）	16.2 mm x 45.5 mm x 31.8 mm
外殼形狀（發光）	混合型
螺紋直徑（外殼）	M18
固定方式	M18，接頭 / 側面（24.1 ... 25.4 mm）
外殼顏色	藍色
最大檢測範圍	5 mm ... 300 mm ¹⁾
檢測範圍	5 mm ... 150 mm ²⁾
光源類型	可見紅光
光投射器	PinPoint LED針點式光點 ³⁾
光點大小（距離）	7 mm (300 mm)
波長	631 nm
調整	調整旋鈕，右 入光動作/遮光動作 調整旋鈕，左 無
特殊特徵	預設檢測範圍：100 mm 信號強度顯示

¹⁾ 漫反射比為90%的被測物（以DIN 5033標準白色為基準）。

²⁾ 漫反射比為6%的被測物（以DIN 5033標準黑色為基準）。

³⁾ 平均使用壽命：100,000 h / T_U = +25 °C。

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ~ 30 V DC
殘餘漣波	< 5 V _{ss} ¹⁾
耗電量	≤ 20 mA ²⁾
開關輸出	PNP, NPN
開關方式	入光動作
開關輸出詳情	開關輸出Q1 PNP, 入光動作 開關輸出Q2 NPN, 入光動作
輸出電流 I _{max}	≤ 100 mA
反應時間	≤ 0.5 ms ³⁾
開關頻率	1,000 Hz ⁴⁾
連接類型	配備M12 4-Pin公接頭的電纜線, 150 mm
電纜線材質	塑膠, PVC
導體截面積	0.2 mm ²
保護電路	A ⁵⁾ B ⁶⁾ D ⁷⁾
防護等級	III
重量	18 g
外殼材質	塑膠, VISTAL®
透鏡材質	塑膠, PMMA
IP等級	IP67 IP69K
供貨範圍	安裝螺母 (1x) , M18, 塑膠, 黑色, 平頭
電磁相容性 (EMC)	EN 60947-5-2 (感測器符合工業領域 (電磁相容 A 級) 的電磁相容性 (EMC) 要求。在居住區使用可能會引起電磁干擾。)
工作環境溫度	−40 °C ... +65 °C
倉庫環境溫度	−40 °C ... +75 °C
UL文件號	E189383

¹⁾ 不得超過或低於U₀公差。
²⁾ 無信號強度與負載顯示。
³⁾ 電阻負載下的信號傳播時間。
⁴⁾ 亮/暗比 1:1。
⁵⁾ A = U₀接頭反極性保護。
⁶⁾ B = 輸入輸出極性保護。
⁷⁾ D = 輸出過電流及短路保護。

安全相關參數

MTTF ₀	523.9 年
DC _{avg}	0 %

連接類型 / 引線分配

連接類型	配備M12 4-Pin公接頭的電纜線, 150 mm
連接方式詳細資訊	電纜線材質 塑膠


光電感測器 - HTB18-B4B2BED04

導體截面積 0.2 mm²	
引線分配	BN 1 + (L+)
	WH 2 Q ₂
	BU 3 - (M)
	BK 4 Q ₁

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

尺寸圖




尺寸 (mm)

- ① 黃色LED指示燈：光線接收狀態
- ② 綠色LED指示燈：運行顯示
- ③ M3固定孔位
- ④ 嵌入式轉接環的彈簧鎖（單獨獲取）
- ⑤ 調整旋鈕（若已選）或LED指示燈

尺寸單位mm (英吋)	受光器		投光器	
-	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)


尺寸單位mm (英吋)	受光器		投光器	
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

調節選項




- ① 黃色LED指示燈：光線接收狀態
- ② 綠色LED指示燈：運行顯示
- ③ 信號強度顯示

引線分配，參見技術資料表：連接類型 / 引線分配




M12, 4-Pin公接頭, A型編碼

特性曲線




- ① 黑色上檢測範圍，6%漫反射
- ② 灰色上檢測範圍，18%漫反射
- ③ 白色上檢測範圍，90%漫反射

光點大小




檢測範圍示意圖



- Sensing range ■ Sensing range max.
- ① 黑色上檢測範圍，6%漫反射
 - ② 灰色上檢測範圍，18%漫反射
 - ③ 白色上檢測範圍，90%漫反射

功能



關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱：
www.sick.com/1079118



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業 情況總覽

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence