SICK.COM



FICHA DE DADOS

TMS88A-PKC360

TMS/TMM88
Sensores de inclinação

SICK
Sensor Intelligence



Figura pode ser diferente

SENSORES DE INCLINAÇÃO

TMS88A-PKC360

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
TMS88A-PKC360	1073798

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/TMS_TMM88

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

$MTTF_D$ (período médio até acontecer falha perigosa)	301 anos (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Este é um produto padrão, não se tratando de um componente de segurança nos moldes da Diretriz de Máquinas. Cálculo com base na carga nominal dos componentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequência de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletrônicas são consideradas perigosas. Para mais informações, consulte o Documento Nº 8015532.

PERFORMANCE

Número de eixos	1
Faixa de medição	360°
Resolução	0,01°
Medição precisa estática	Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
Coeficiente de temperatura (ponto zero)	Typ. +0,0088°/K, -0,0102°/K [1]
Frequência-limite	0,1 Hz ... 25 Hz, 8. ordem (com filtro digital)
Taxa de varredura	100 Hz

[1] Relativo à temperatura de referência 25 °C.

INTERFACES

Interface de comunicação	- / Corrente elétrica
Saída de corrente	4 mA ... 20 mA
Resistência de carga	≤ 850 Ω [1]
Dados de parametrização	Faixa de medição Ponto zero Frequência-limite Valor preset Inversão da direção de contagem Atribuição dos eixos Saída livremente regulável

[1] Com Us = 24 V.

Programável/parametrizável	Através de PGT-12-Pro
Tempo de inicialização	330 ms

[1] Com Us = 24 V.

ELETRICIDADE

Tipo de conexão	Conector macho, M12, 5 pinos
Tensão de alimentação	17 V DC ... 35 V DC
Consumo de corrente	40 mA @ 24 V + Iloop
Proteção contra polaridade reversa	✓
Resistência a curto-circuitos das saídas	✓

MECÂNICA

Dimensões	66 mm x 90 mm x 36 mm
Peso	200 g
Material da carcaça	Plástico (PBT)


DADOS AMBIENTAIS

CEM	EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309
Grau de proteção	IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529)
Faixa de temperatura de operação	–40 °C ... +80 °C
Faixa de temperatura de armazenamento	–40 °C ... +85 °C
Resistência a impactos	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Resistência a vibrações	10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

TMX88X-PXC



Dimensões em mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



PinoConector M12, 5 pinos	Sinal	Descrição
1	VDC	Tensão de alimentação
2	B-OUT	Saída do sensor B (padrão:Y)
3	GND	0V (GND)
4	A-OUT	Saída do sensor A (padrão:X)
5	TEACH	Entrada para ajuste do ponto zero

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1073798

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence