
SICK.COM




技術資料

IQE17-07NNSKW2S

IQE
電感式近接開關

SICK Sensor Intelligence



電感式近接開關

IQE17-07NNSKW2S

訂購資訊

型號	貨號
IQE17-07NNSKW2S	1082913

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/IQE

詳細技術資料

特徵

結構型式	方形
尺寸（寬 x 高 x 深）	17 mm x 17 mm x 29.5 mm
檢測範圍Sn	7 mm
固定的檢測範圍S_a	5.67 mm
金屬材質上的安裝	非齊平式
開關頻率	1,000 Hz
連接類型	電纜線，3蕊, 2 m
開關輸出	NPN
開關輸出詳情	NPN
輸出功能	常開
電氣規格	DC 3導線
IP等級	IP67 [1]

[1] 按照EN 60529標準.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	≤ 10 %
電壓降	≤ 2 V
時間延遲	≤ 100 ms
遲滯	5 % ... 15 %
可重複性	< 3 %
溫度漂移（S_r）	± 10 %
EMC	按照EN 60947-5-2標準
持續電流I_a	≤ 200 mA
無負載電流	10 mA
電纜線材質	PVC

極性反向保護	是
短路保護	是
脈衝突波保護	是
工作環境溫度	–25 °C ... +75 °C
外殼材質	塑膠
最大鎖緊扭力	0.9 Nm
UL文件號	E348498

安全相關參數

$MTTF_D$	1,862 年
DC_{avg}	0 %
T_M（使用壽命）	20 年

衰減係數

提示	該值作為參考值，可能略有變化
St37鋼 (Fe)	1
不鏽鋼 (V2A)	Typ. 0.7
鋁 (Al)	Typ. 0.43
銅 (Cu)	Typ. 0.3
黃銅 (Ms)	Typ. 0.4

安裝提示


備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	17 mm
B	34 mm
C	17 mm
D	21 mm
E	10 mm
F	56 mm
G	35 mm


證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


電感式近接開關 - IQE17-07NNSKW2S

安裝提示







連接示意圖 CD-001



尺寸圖





尺寸 (mm)

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1082913

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence