SICK.COM




DATENBLATT

CLV615-D2410F0

CLV61x
Stationäre Barcode-Scanner

SICK Sensor Intelligence



STATIONÄRE BARCODE-SCANNER

CLV615-D2410F0

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
CLV615-D2410F0	1078175

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/CLV61x

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Version	Long Range
Technologie	Laserbasierte Codelesung
Anschlussart	Leitung
Lesefenster	Seitlich (105°)
Sensortyp	Linienscanner
Optischer Fokus	Fixfokus
Lichtquelle	Lichtpunkt, Laser, sichtbar, rot, 655 nm
Laserklasse	2, entspricht 21 CFR 1040.10 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß „Laser Notice No. 56“ vom 08. Mai 2019 (EN 60825-1:2014+A11:2021, IC 60825-1:2014)
Öffnungswinkel	≤ 50°
Leseabstand	25 mm ... 330 mm [1]
Scanfrequenz	400 Hz ... 1.000 Hz
Codeauflösung	0,35 mm ... 0,5 mm
Heizung	✓
Tiefkühlnutzung	✓

[1] Details siehe Lesefelddiagramm.

MECHANIK/ELEKTRIK

Anschlussart	1 x Anschluss „POWER“, 4-poliger M12-Stecker (0,9 m), A-codiert 1 x Anschluss „PROFINET P1“, 4-polige M12-Dose, D-codiert 1 x Anschluss „PROFINET P2“, 4-polige M12-Dose, D-codiert 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Versorgungsspannung	18 V DC ... 30 V DC
Leistungsaufnahme	15 W
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	Lichtblau (RAL 5012)

[1] Bei 25 °C.

Frontscheibenmaterial	Glas
Schutzart	IP65 (DIN 40 050)
Schutzklasse	III (VDE 0106/IEC 1010-1)
Gewicht	345,8 g
Abmessungen (L x B x H)	80 mm x 96 mm x 38 mm
MTBF	100.000 h
MTTF	40.000 h (Laserdiode) [1]

[1] Bei 25 °C.

PERFORMANCE

Lesbare Codestrukturen	1D-Codes
Barcodearten	Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode
Druckverfahren Code	Etikett/Label (gedruckte Codes)
Druckverhältnis	2:1 ... 3:1
Anzahl Codes pro Scan	1 ... 10 (Standard-Decoder) 1 ... 6 (SMART620)
Anzahl Codes pro Lesetor	1 ... 50 (autodiskriminierend)
Anzahl Zeichen pro Lesetor	1.500
Anzahl Mehrfachlesungen	1 ... 99

SCHNITTSTELLEN

PROFINET	✓
Funktion	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
Datenübertragungsrate	2-Port Ethernet gemäß IEEE 802.3 (Baudrate 100 MBit/s, Vollduplex-Übertragung, 2-Port-Switch, Auto-Negotiation, Auto-Crossover). Maximale Datenlänge ist durch den Kommunikationsmodus (Fragmentierungsprotokoll) auf 4.000 Bytes begrenzt.
USB	✓
Funktion	Serviceschnittstelle
Digitaleingänge	1 (über PROFINET Ctrl.-Bits)
Digitalausgänge	4 (über PROFINET Ctrl.-Bits)
Lesetaktung	Freilaufend, Autotakt, Feldbuseingang, Kommando
Optische Anzeigen	5 LEDs
Konfigurationssoftware	SOPAS ET

UMGEBUNGSDATEN

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) / EN 61000-6-2:2005-08
Schwingfestigkeit	EN 60068-2-6:2008-02
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27:2009-05
Betriebsumgebungstemperatur	–35 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	–20 °C ... +70 °C
Relative Luftfeuchte	90 %, nicht kondensierend
Fremdlichtunempfindlichkeit	2.000 lx, auf Barcode
Barcode-Druckkontrast (PCS)	≥ 60 %


ALLGEMEINE HINWEISE

Lieferumfang	Einzelscanner

ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufacturer	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


MAßZEICHNUNG



Maße in mm

① Sacklochgewinde M5, 5 mm tief (2 x), zur Befestigung
② Anschluss P1 (Port 1), M12-Dose, 4-pol., D-codiert
③ Leitung (0,9 m), mit Anschluss POWER, M12-Stecker, 4-pol., A-codiert
④ Anschluss P2 (Port 2), M12-Dose, 4-pol., D-codiert
⑤ interner Auftreffpunkt: Drehpunkt des richtungsveränderlichen Laserstrahls
⑥ Lesefenster, seitliche Orientierung
⑦ Mittenlage des abgelenkten Laserstrahls im V-förmigen Öffnungswinkel
⑧ drehbare Steckereinheit (max. Drehwinkel 180°, von Endposition zu Endposition)
⑨ Bezugspunkt für Leseabstand (von Gehäusekante zu Objekt)
⑩ LED (4 x), Statusanzeige
⑪ RGB-LED (1 x), Statusanzeige mit Signalfarbenzuordnung für Ereignisse
⑫ Typenschild
⑬ Laserwarnschild
⑭ Abdeckung für Anschluss USB, Dose, 4-pol., Typ Micro-B

LESEFELDDIAGRAMM



Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1078175

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence