



SGS4-S076P3PS1WS34

SLG

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

тип	артикул
SGS4-S076P3PS1WS34	1077734

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/SLG

подробные технические данные

Характеристики

Минимальный размер детектируемого объекта (MDO)	Паралельные лучи, 45 mm
Расстояние между лучами	40 mm
Оптический выход света	Slim
Количество лучей	20
Высота контроля	760 mm
Настройка	Отсутствует
Перекрестный луч/параллельный луч	Паралельный луч активен
Выход 1	Выход 1 активируется, если траектория луча не занята. Выход 1 неактивен, если два или несколько связанных луча прерываются.
Функция выборочного отключения	Функция выборочного отключения деактивирована
Автоматическое обучение	Автоматическое обучение деактивировано
Вспомогательное оборудование для юстировки	С приспособлением для выравнивания

Механика/электроника

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	Инфракрасный свет
Длина волны	950 nm
Напряжение питания U_V	Пост. ток 24 V, $\pm 20\%$
Потребляемый ток приемника	70 mA
Остаточная пульсация	$< 5 V_{SS}$
Выходной ток $I_{\text{макс.}}$	$\leq 100\text{ mA}$
Выходная нагрузка, ёмкостная	100 nF
Выходная нагрузка, индуктивная	1 H
Время инициализации	1 s
Переключающий выход	PNP
Входы	Обучающий вход (приёмник)

¹⁾ Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

	Тестовый вход (излучатель) HIGH = 10 V ... 30 V / LOW = < 5 V
Размеры (Ш x В x Г)	25 mm x 832,4 mm x 8 mm
Вид подключения	Кабель с разъемом M8, 4-конт.
Материал корпуса	PMMA
Дисплей	LED
Синхронизация	Оптическая
Тип защиты	IP65 1)
Схемы защиты	U _B -подключения с защитой от переполосовки Выход Q с защитой от короткого замыкания Подавление импульсных помех
Класс защиты	III
Вес	100 g
Частота импульсов	500 Hz
Алюминиевый стабилизатор	Без стабилизатора

1) Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

Производительность

Максимальная дальность сканирования	4 m ¹⁾
Минимальная дальность сканирования	Паралельные лучи: ≥ 0 mm ²⁾
Дистанция работы	3 m
Оценка	Паралельные лучи, 19 ms

1) Отсутствует резерв на случай воздействия окружающей среды и старения диода.

2) Угол раствора ± 10°.

Данные окружающей среды

Ударопрочность	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
Виброустойчивость	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
ЭМС	EN 60947-5-2
Нечувствительность ко внешним источникам света	Прямой: 100.000 lx ¹⁾ Непрямой: 150.000 lx
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +55 °C
Диапазон температур при хранении	-25 °C ... +70 °C

1) Солнечный свет.


Классификации

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910

ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Габаритный чертеж Sxx-Sxxxxxx1xxx


Slim, without stabilizer




Размеры, мм

- ① первый луч
- ② последний луч
- ③ разделение луча (RM)
- ④ количество лучей (n)
- ⑤ высота контроля (DH)
- ⑥ Соединение

ТИП И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Sender




Receiver

SGSx-xxxxP (PNP)
 SGSx-xxxxN (NPN)




Receiver

SGSx-xxxxF (2 x PNP)
 SGSx-xxxxE (2 x NPN)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Optical synchronization



The light grid communicates via the light beams. A cable is not necessary for the optical synchronization.

Slim & Flat



- ① Modell Slim = световое отверстие на узкой стороне
- ② Modell Flat = световое отверстие на широкой стороне

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/SLG

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепёжный захват для световой завесы с минимальной высотой контроля 600 мм (с прорезью, рекомендуется для компенсации температурного расширения материала), монтажное положение: фронтальное Комплект поставки: 2x BEF-SLG1, 2x BEF-SLG2 	BEF-SLG-SET1	2055427
разъёмы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъёма, конец А: Разъём "мама", М8, 4-контактный, прямой, А-кодир. Вид разъёма, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 2 м, 4 жилы, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Область применения: Ненагруженные зоны, Химические продукты 	YF8U14-020VA3XLEAX	2095888
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъёма, конец А: Разъём "мама", М8, 4-контактный, прямой, А-кодир. Вид разъёма, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 0,6 м, 4 жилы, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Область применения: Ненагруженные зоны, Химические продукты 	YF8U14-C60VA3XLEAX	2145852
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъёма, конец А: Разъём "мама", М8, 4-контактный, прямой, А-кодир. Вид разъёма, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 1 м, 4 жилы, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Область применения: Ненагруженные зоны, Химические продукты 	YF8U14-010VA3XLEAX	2145853

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com