SICK.COM



데이터시트

MZT8-2V8-N-KWDS03

MZT8 ATEX
실린더 센서

SICK Sensor Intelligence



실린더 센서

MZT8-2V8-N-KWDS03

주문 정보

모델	부품 번호
MZT8-2V8-N-KWDS03	1070464

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/MZT8_ATEX

자세한 기술 데이터

특징

실린더형 디자인	T 슬롯
실린더형 디자인, 어댑터 포함	프로파일 실린더 타이로드 실린더 원형 실린더 도브테일 홈 실린더 SMC 레일 CDQ2 SMC 레일 ECDQ2
하우징 길이	24 mm
스위칭 출력	NAMUR
스위칭 유형 특성	NAMUR EN 60947-5-6 기준에 따라 스위칭 상태와 상관 없는 제어 전류
스위칭 주파수	1,000 Hz
전기 사양	DC 2 케이블
보호 등급	IP67 [1]

[1] EN 60529 (IP67/IP68) 기준에 부합.

기계/전기

위험 구역 범주	1G, 1D
장치 식별 표시	II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T_{200}135 °C Da
전형적 감응도	2.8 mT
전형적 오버런 거리	9 mm
전형적 이력 현상	≤ 0.5 mT
반복성	≤ 0.1 mT [1]
역 극성 보호	예
단락 보호 장치	예

[1] 공급 전압 U_B 및 주변 온도 Ta 일정.

[2] UL 인증 없는 PVC 케이블 .

[3] 별도 인증된 본질안전회로 접속용으로만 사용.

스위칭 상태 표시용 LED	예
티치인	아니오
시동 펄스 보호	예
작동 주변 온도	–25 °C ... +80 °C
내충격성 및 내진동성	30g, 11ms/10 ... 55Hz, 1mm
EMC	EN 60947-5-2 기준에 부합
연결 방식	케이블, 2와이어, 페룰, 10 m
연결 유형 세부 정보	
케이블 횡단면	0.12 mm²
케이블 직경	Ø 2.9 mm
굽힘 반경	고정 배선 시 > 3 x 케이블 직경 유동 상태의 경우 > 5 x 케이블 직경
케이블 접속구	축 방향
재질	
하우징	플라스틱, PA12
케이블	PVC [2]
EC 형식 시험 인증서	TÜV 14 ATEX 143125
UK 형식 시험 증명서	UL22UKEX2384
인증서(IECEx)	IECEx TUN 14.0038
최대 입력 전압 U_i	20 V [3]
최대 입력 전력 P_i	100 mW [3]
최대 입력 전류 I_i	60 mA [3]
최대 내부 정전 용량 C_i	130 nF [3]
최대 내부 유도 용량 L_i	30 µH [3]
정격 전압	8.2 V DC

[1] 공급 전압 U_B 및 주변 온도 Ta 일정.


[2] UL 인증 없는 PVC 케이블 .

[3] 별도 인증된 본질안전회로 접속용으로만 사용.


인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓
IECEx certificate	✓


설치 지침




결선도 CD-305



결선도 CD-304



축적 도면 케이블



친수 단위: mm
① 연결
② SW 2.0 고정 나사
③ 표시 LED
④ 센서 소자 위치 = 긴 오버런 거리(9mm): 1.6mm

부품 번호	모델	L	A	와이어 개수
1069424	MZT8-2V8-N-KW0	2 m	42 mm	2
1070456	MZT8-2V8-N-KWA	3 m	42 mm	2
1070461	MZT8-2V8-N-KWB	5 m	42 mm	2
1070462	MZT8-2V8-N-KWDS01	6 m	42 mm	2
1070463	MZT8-2V8-N-KWDS02	7 m	42 mm	2
1070464	MZT8-2V8-N-KWDS03	7 m	42 mm	2

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1070464

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence