SICK.COM



DATOVÝ LIST

AHM36B-SCCC012x12

AHS/AHM36
Absolutní enkodér

SICK Sensor Intelligence



Obrázek je pouze ilustrační

ABSOLUTNÍ ENKODÉR

AHM36B-SCCC012x12

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
AHM36B-SCCC012x12	1072400

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/AHS_AHM36

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Ex-označení (ATEX)	Ne

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY

$MTTF_D$ (průměrná doba do nebezpečného výpadku)	270 let (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.

VÝKON

Počet kroků na otáčku (max. rozlišení)	4.096 (12 bit)
Počet otáček	4.096 (12 bit)
Max. rozlišení (počet kroků na otáčku x počet otáček)	12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
Meze přesnosti G	0,35° (při 20 °C) [1]
Standardní odchylka opakování σ_r	0,25° (při 20 °C) [2]

[1] Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.

[2] Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.

ROZHRANÍ

Komunikační rozhraní	CANopen
Datový protokol	CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
Nastavení adresy	0 ... 127, default: 5
Rychlost přenosu dat (baud rate)	20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s

[1] Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.

[2] Viz příslušenství.

Inicializační čas	2 s [1]
Procesní data	Pozice, Rychlost, Teplota
Parametrovací data	Počet kroků na otáčku Počet otáček PRESET Směr počítání Vzorkovací frekvence pro výpočet rychlosti Jednotka hodnoty rychlosti Funkce „round axis“
Informace o stavu	Stav CANopen pomocí stavové LED
Ukončení bus sběrnice	Přes externí zakončovací odpor [2]

[1] Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.

[2] Viz příslušenství.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Druh připojení	Zástrčka, M12, 5-pólový, univerzální
Napájecí napětí	10 ... 30 V
Příkon	< 1,3 W (bez zatížení)
Ochrana proti přepólování	✓

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Mechanické provedení	Plná hřídel, Čelní příruba
Průměr hřídele	10 mm [1]
Délka hřídele	24 mm
Vlastnost hřídele	S plochou
Hmotnost	0,12 kg [2]
Materiál, hřídel	Nerezová ocel
Materiál, přírubový	Hliník
Materiál krytu	Zinek
Rozběhový točivý moment	0,5 Ncm (+20 °C)
Provozní točivý moment	< 0,5 Ncm (+20 °C)
Přípustná zátěž hřídele	40 N (radiální) 20 N (axiální)
Provozní otáčky	≤ 6.000 min^{-1} [3]
Moment setrvačnosti rotoru	2,5 gcm^2
Životnost ložiska	3,6 x 10^8 otáček
Úhlové zrychlení	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Pro použití s adaptéry 2072298 a 2072295.

[2] Pro přístroje se zástrčkou.

[3] Při stanovení rozsahu provozní teploty respektujte vlastní ohřev o 3,5 K/1 000 min^{-1}.


ÚDAJE O PROSTŘEDÍ

EMC	Podle EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3
Krytí	IP65 (IEC 60529)
Přípustná relativní vlhkost vzduchu	90 % (Kondenzace není přípustná)
Rozsah provozní teploty	–20 °C ... +70 °C
Rozsah skladovací teploty	–40 °C ... +100 °C, bez obalu
Odolnost proti nárazu	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Odolnost vůči vibracím	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Certifikát cTUVus	✓
CANopen certificate	✓
ECE test certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


PLNÁ HŘÍDEL, ČELNÍ PŘÍRUBA, ZÁSTRČKA



Rozměry v mm
① bod měření pro provozní teplotu
② bod měření pro vibrace


Typ	Průměr hřídeleØ D f7	B	H
AHx36x-S1xxxxxxxx AHx36x-S3xxxxxxxx	6 mm	3,6 mm	5,4 mm
AHx36x-S9xxxxxxxx AHx36x-S5xxxxxxxx	8 mm	3,9 mm	7,5 mm
AHx36x-S2xxxxxxxx AHx36x-S4xxxxxxxx AHx36x-SCxxxxxxxx	10 mm	6 mm	9 mm
AHx36x-SAxxxxxxxx AHx36x-S8xxxxxxxx	1/4″	3,85 mm	5,7 mm
AHx36x-SBxxxxxxxx AHx36x-S7xxxxxxxx	3/8″	4,35 mm	9 mm

MONTÁŽNÍ ZADÁNÍ PLNÁ HŘÍDEL, ČELNÍ PŘÍRUBA S PŘÍRUBOVÝM ADAPTÉREM STŘEDICÍHO ČEPU D20 NA D36 (BEF-FA-020-036, 2072298)




příklad objednání pro průměr hřídele 10 mm: AHx36x-SCxx0xxxxx + BEF-FA-020-036 (adaptér není předmontovaný)
① bod měření pro provozní teplotu

MONTÁŽNÍ ZADÁNÍ PLNÁ HŘÍDEL, ČELNÍ PŘÍRUBA S PŘÍRUBOVÝM ADAPTÉREM STŘEDICÍHO ČEPU D20 NA D30 (BEF-FA-020-030, 2072295)



příklad objednání pro průměr hřídele 10 mm: AHx36x-SCxx0xxxxx + BEF-FA-020-030 (adaptér není předmontovaný)
① bod měření pro provozní teplotu

ANSCHLUSSBELEGUNG



PIN	Signál	Barva žil (připojení kabelu)	Funkce
1	CAN Shield	Bílá	Stínění
2	VDC	Červená	Napájecí napětíEnko-dér10 V DC ... 30 V DC
3	GND/CAN GND	Modrá	0 V (GND)
4	CAN high	Černá	Signál CAN
5	CAN low	Růžová	Signál CAN
Pouzdro	-	-	Stínění

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1072400

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence