SICK.COM



DATASHEET

RZT7-03ZUS-KW0

RZT7
Cilindersensoren

SICK Sensor Intelligence



CILINDERSENSOREN

RZT7-03ZUS-KW0

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
RZT7-03ZUS-KW0	1070865

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/RZT7

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Cilindervorm	T-slot
Cilindervormen met adapter	Profielstangcilinder Trekstangcilinder Ronde cilinder Cilinder met zwaluwstaartslot SMC-rail CDQ2 SMC-rail ECDQ2
Lengte behuizing	29,5 mm
Schakeloutput	Reed
Schakelfrequentie	400 Hz
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	AC/DC 2-draads
Isolatieklasse	IP65 [1] IP67

[1] Conform EN 60529.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Spanningsdaling	≤ 3,5 V
Continustroom I_a	≤ 100 mA [1]
Schakelvermogen	≤ 6 W
Beschermingsklasse	III
Responsgevoeligheid typisch	3 mT
Traject in detectiezone typisch	10 mm [2]

[1] AC/DC.

[2] Afstand die de encodermagneet aflegt terwijl de sensor een schakelsignaal afgeeft.

[3] Voedingsspanning U_B en omgevingstemperatuur Ta constant.

Reproduceerbaarheid	≤ 0,1 mT [3]
Schakeltoestand-LED	Ja
Teach-in	Nee
Omgevingstemperatuur bedrijf	–30 °C ... +70 °C
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Conform EN 60947-5-2
Aansluittype	Kabel, 2-draads, gestript, 2 m
Aansluittype detail	
Kabeldoorsnede	0,12 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,9 mm
Buigradius	Bij vaste installatie > 10 x kabeldiameter In bewegende toestand > 15 x kabeldiameter
Kabelaansluiting	Axiaal
Materiaal	
Behuizing	Kunststof, Grilamid LVX-65H SST
Kabel	PVC
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] AC/DC.

[2] Afstand die de encodermagneet aflegt terwijl de sensor een schakelsignaal afgeeft.

[3] Voedingsspanning U_B en omgevingstemperatuur Ta constant.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


$MTTF_D$	23.876 jaren
DC_{avg}	0 %
T_M (gebruiksduur)	20 jaren
B_{10D}	10.000.000 Schakelcycli [1]

[1] Alleen voor apparaten met ingebouwde elektromechanische componenten. In dit geval moet de $MTTF_D$waarde van de gehele inrichting worden berekend uit de gegeven B_{10D}waarde, het aantal schakelcycli en de gegeven $MTTF_D$waarde.


CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


INBOUWAANWIJZING



AANSLUITSCHEMA CD-037




WERKINGSPRINCIPE RIJROUTE



Opmerking: sensorbehuizing kan afwijken; weergave komt overeen met uitgangsfunctie ‘sluiter’; afstand in detectiezone = schakelpuntbreedte + hysteresis
① Positie sensorelement
② Breedte van het schakelpunt
③ hysteresis
④ Bewegingsrichting van de magneet

MAATTEKENING KABEL



Afmetingen in mm (inch)
① Aansluiting
② Positie sensorelement
③ Indicatie-LED
④ Bevestigingsschroef SW 2,5
⑤ bevestigingsribben

		L	A	
1070861	RZT7-03ZUS-KU0	2 m	31,5	2
1070865	RZT7-03ZUS-KW0	2 m	31,5	2
1070850	RZT7-03ZRS-KU0	2 m	31,5	3
1070852	RZT7-03ZRS-KW0	2 m	31,5	3
1070863	RZT7-03ZUS-KUB	5 m	31,5	2
1070867	RZT7-03ZUS-KWB	5 m	31,5	2
1070851	RZT7-03ZRS-KUB	5 m	31,5	3
1070853	RZT7-03ZRS-KWB	5 m	31,5	3
1070854	RZT7-03ZRS-KWD	10 m	31,5	3

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1070865

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence