SICK.COM



技術資料

LFV200-XXSGHTPM

LFV200
液位感測器

SICK
Sensor Intelligence



圖示僅供參考

液位感測器

LFV200-XXSGHTPM

訂購資訊

型號	貨號
LFV200-XXSGHTPM	6048704

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/LFV200

詳細技術資料

特徵

介質	液體
感測方式	限位
探頭類型	振動叉
探頭長度	67 mm
過程壓力	–1 bar ... 64 bar
過程溫度	–40 °C ... +100 °C
流體密度	0.7 g/cm³ ... 2.5 g/cm³

性能

感測器精確度	± 2 mm
可重複性	≤ 1 mm
黏度	0.1 mPas ... 10,000 mPas
解析度	≤ 1 mm
反應時間	500 ms
MTBF	1,25*10^7 h

電氣介面

通訊介面	-
電源電壓	9.6 V DC ... 35 V DC
殘餘漣波	≤ 5 V_{ss}
耗電量	≤ 10 mA
初始化時間	< 2 s
VDE防護等級2	✓
連接類型	M12 x 1，4-Pin圓形插頭連接器
輸出信號	電晶體輸出PNP

遲滯	2 mm
輸出電流	< 250 mA
電感負載	≤ 1 H
電容負載	100 nF
IP等級	IP67
溫度飄移	0.03 mm/K

機械結構

感測面材質	不鏽鋼1.4404 / 316L
接續牙口	G ½ A PN 64
外殼材質	不鏽鋼1.4404 / 316L, PEI


環境資料

工作環境溫度	–40 °C ... +70 °C
倉庫環境溫度	–40 °C ... +80 °C

證書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cCSAus certificate	✓

外殼比例圖



尺寸 (mm)

接續牙口比例圖



尺寸 (mm)

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/6048704

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence