SICK.COM



DATABLAD

RZC1-04ZRS-KU0

RZC1
Cylindersensorer

SICK Sensor Intelligence



CYLINDERSENSORER

RZC1-04ZRS-KU0

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
RZC1-04ZRS-KU0	1059746

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/RZC1

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Cylinderform	C-spår
Cylinderform med adapter	SMC-skena CDQ2 SMC-skena ECDQ2
Husets längd	26,3 mm
Kopplingsutgång	Reed
Kopplingsfrekvens	500 Hz
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	AC/DC 3-ledare
IP-klassning	IP68 [1] IP69K [2]

[1] Enligt EN 60529 (IP67/IP68).

[2] Enligt DIN 40050 (IP69K).

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Elförbrukning	5 mA, utan last
Spänningsbortfall	< 0,5 V
Kontinuerlig ström I_a	≤ 500 mA
Kopplingseffekt	≤ 10 W
Skyddsklass	III
Gränsställare typ.	7 mm [1]
Reproducerbarhet	≤ 0,1 mT [2]
LED kopplingsstatus	Ja
Teach-in	Nej

[1] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[2] Matningsspänning U_a och omgivningstemperatur Ta konstanta.

Omgivningstemperatur, drift	–30 °C ... +80 °C
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Anslutningstyp	Kabel, 3 ledare, utan mantel, 2 m
Anslutningstyp detalj	
Ledartvärsnitt	0,09 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,2 mm
Böjradie	Vid fast dragning > 2 x kabeldiameter I rörligt tillstånd > 5 x kabeldiameter
Kabelutgång	Rak
Material	
Hölje	Plast, PA, förstärkt
Kabel	PUR
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[2] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR


$MTTF_D$	41.230 år
DC_{avg}	0 %
T_M (användningstid)	20 år
B_{10D}	5.000.000 Kopplingscykler [1]

[1] Endast för enheter med elektromekaniska komponenter. I detta fall måste $MTTF_D$-värdet för hela enheten beräknas från det angivna B_{10D}-värdet, antalet kopplingscykler och det angivna $MTTF_D$-värdet.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


MONTERINGSINFORMATION




ANSLUTNINGSTYP



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-035




FUNKTIONSPRINCIP GRÄNSSTÄLLARE



Obs: Sensorhus kan variera: Illustrationen motsvarar utgångsfunktionen ”NO-kontakt”; gränsställare = brytpunktsbredd + hysteres

① position sensorelement
② Kopplingspunktens bredd
③ hysteres
④ Magnetens rörelseriktning

MÅTTRITNING KABEL



Mått i mm
① Anslutning
② Indikeringslysdiod
③ monteringsskruv NV 1,5

		L	A	
1059746	RZC1-04ZRS-KU0	2 m	31,5	3
1059750	RZC1-04ZUS-KU0	2 m	31,5	2
1065397	RZC1-04ZUS-KU0S01	2 m	31,5	2
1070035	RZC1-04ZUS-KUAS02	3 m	31,5	2
1059749	RZC1-04ZRS-KUB	5 m	31,5	3
1073286	RZC1-04ZUS-KUBS03	5 m	31,5	2

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1059746

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence