Fiche technique



System MEAC300 EP

MEAC300

SOLUTIONS D'ANALYSE NUMÉRIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
System MEAC300 EP	Sur demande

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/MEAC300

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Conformités	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (annexe V)
Sécurité électrique	CE
Intervalle de calcul	5 s
Durée d'intégration	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Type de valeur	Valeur 5 s, Valeur d'espacement, Moyenne du jour, Moyenne du mois, Moyenne de l'année, Moyenne glissante, Fret tramé, Flux journalier, Flux mensuel, Flux annuel, Nombre annuel des moyennes mensuelles > seuil d'émission, Nombre annuel des moyennes journalières > 110 % seuil d'émission, Percentile annuel 95 % des valeurs de la grille < 200 % seuil d'émission, Nombre annuel des moyennes quotidiennes invalides
Modules logiciels	Logiciel d'analyse « European Power », Version 4.x (configuration requise) Logiciel de saisie de données analogique (Unité d'enregistrement de données DAE ou module de terrain FM requis) Logiciel de saisie de données Modbus RTU/TCP maître et esclave Logiciel de saisie de données OPC-Client DA 2.0 (option) Logiciel de poste de travail pour ordinateur (option) Logiciel de système centralisé via TCP pour PC central (option) Maintenance à distance SICK Remote Service (option) Logiciel d'affichage des données de processus (Configuration requise) Configurateur d'image de process (option) Entrée manuelle (option) Exportation de protocole automatique MEx vers MS-Excel (option ; modèle Excel et configuration requis) Configurateur MEx (option) QAL3-Master CUSUM (option) GHG-Master MVO (option) Logiciel système de redondance avec commutation automatique (option) Logiciel système de serveur de poste de travail (option) Alarme e-mail (option) Logiciel d'édition de données analogique (Unité d'enregistrement de données DAE ou module de terrain FM requis) Logiciel d'édition de données Modbus RTU/TCP maître et esclave (Profibus DP esclave via convertisseur en option) Logiciel d'édition de données OPC-Client DA 2.0 (option) Affichage multiple (Option ; 5 fenêtres maxi.)
Langues du menu	Allemand, anglais, français


Classifications

ECLASS 5.0	27230226


ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Plan coté (Dimensions en mm (inch))

Module de terrain FM



Unité d'enregistrement de données DAE





Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.