Технический паспорт изделия



System MEAC300 EP

MEAC300

ЦИФРОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
System MEAC300 EP	По запросу

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/MEAC300

Подробные технические данные

Технические характеристики

Соответствие	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (Приложение V)
Электробезопасность	CE
Расчетный интервал	5 s
Время интеграции	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Тип значений	5 c - значение, растровое значение, среднесуточное значение, среднемесячное значение, среднегодовое значение, Плавающее среднее значение, Растровый фрахт, объем за день, объем за месяц, объем за год, Годовое количество среднемесячных значений > Предельное значение эмиссии, Годовое количество среднесуточных значений > 110 % Предельное значение эмиссии, 95 %-ный годовой перцентиль значений растра < 200 % Предельное значение эмиссии, Годовое количество недействительных среднесуточных значений
Программные модули	Оценочное ПО «European Power», версия 4.x (Требуется настройка) ПО для сбора и предварительной обработки данных, аналоговое (Требуется блок приема данных DAE или полевой модуль FM) ПО для сбора и предварительной обработки данных Modbus RTU/TCP Master & Slave («ведущий-ведомый») ПО для сбора и предварительной обработки данных OPC-Client DA 2.0 (Опция) Программа для компьютера на рабочем месте (Опция) Центральное системное ПО через TCP для центрального ПК (Опция) Дистанционное техническое обслуживание «SICK Remote Service» (Опция) ПО для индикации графических изображений процесса (Требуется конфигурация) Конфигуратор экрана визуализации технического процесса (Опция) Ручной ввод (Опция) MEx автоматический экспорт протокола в файлы формата MS-Excel (Опция; требуется шаблон Excel и настройка) Конфигуратор MEx (Опция) QAL3-Master CUSUM (Опция) GHG-Master MVO (Опция) Системное ПО для резервирования с автоматическим переключением (Опция) Системное ПО для сервера рабочего места (Опция) Оповещение по электронной почте (Опция) ПО для вывода данных, аналоговое (Требуется блок приема данных DAE или полевой модуль FM) ПО для вывода данных Modbus RTU/TCP Master & Slave («ведущий-ведомый») (Шина Profibus DP Slave через опциональный конвертер) ПО для вывода данных OPC-Client DA 2.0 (Опция) Многофункциональная индикация (Опция; макс. 5 окон)
Языки меню	Немецкий, Английский, Французский


Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

Классификации


ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Полевой модуль FM



Блок сбора и обработки данных DAE





Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com