Produktdatablad



System MEAC300 EP

MEAC300

DIGITALA ANALYSLÖSNINGAR

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
System MEAC300 EP	På förfrågan

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör ➜ www.sick.com/MEAC300

Tekniska data i detalj

Tekniska data

Överensstämmelser	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (bilaga V)
Elsäkerhet	CE
Beräkningsintervall	5 s
Integrationstid	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Värdetyp	5 s-värde, rastervärde, dygnsmedelvärde, månadsmedelvärde, årsmedelvärde, Glidande medelvärde, Rasterfrakt, dygnsutsläpp, månadsutsläpp, årsutsläpp, Årsantal för månadsmedelvärden > emissionsgränsvärde, Årsantal för dagsmedelvärden > 110 % emissionsgränsvärde, 95 %-percentil årligen < 200 % emissionsgränsvärde, Årsantal för ogiltiga dagsmedelvärden
Programmoduler	Utvärderingsprogram ”European Power”, version 4.x (parameterinställning krävs) Analogt dataregistreringsprogram (Datainsamlingsenhet DAE eller fältmodul FM krävs) Dataregistreringsprogram Modbus RTU/TCP Master och Slave Dataregistreringsprogram OPC-Client DA 2.0 (tillval) Arbetsplatsprogram för arbetsdator (tillval) Centralt systemprogram via TCP för central PC (tillval) Fjärrunderhåll SICK Remote Service (tillval) Visualiseringsprogram processbilder (Konfiguration krävs) Processbildskonfigurator (tillval) Manuell inmatning (tillval) MEx automatisk protokollexport enligt MS-Excel (tillval, Excel-mall och konfiguration krävs) MEx-konfigurator (tillval) QAL3-Master CUSUM (tillval) GHG-Master MVO (tillval) Redundans-systemprogram med automatisk omställning (tillval) Systemprogrm för arbetsplatsserver (tillval) E-postavisering (tillval) Analogt utdataprogram (Datainsamlingsenhet DAE eller fältmodul FM krävs) Utdataprogram Modbus RTU/TCP Master och Slave (Profibus DP Slave via tillvald omvandlare) Utdataprogram OPC-Client DA 2.0 (tillval) Multiindikering (Tillval; max. 5 fönster)
Menyspråk	Tyska, engelska, franska


Klassificeringar

ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226


ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Måttritning (Mått i mm)

Fältmodul FM



Datainsamlingsenhet DAE





SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter ➔ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.