产品数据页



System MEAC300 EP

MEAC300

数字分析仪解决方案

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
System MEAC300 EP	如有需要，敬请垂询

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/MEAC300

CE

详细技术参数

技术参数

一致性	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU（附录 V）
电气安全性	CE 认证
运算周期	5 s
积分时间	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
值类型	5 s 值, 网格值, 日均值, 月均值, 年均值, 动态平均值, 光栅货运, 日排放量, 月负荷, 年排放量, 月平均值年数 > 排放限值, 日平均值年数 > 110% 排放限值, 光栅值 95% 年百分位数 < 200% 排放限值, 无效日平均值的年数
软件模块	评估软件“European Power”，版本 4.x (需要进行参数化) 模拟数据采集软件 (需要 DAE 数据接收单元或 FM 现场模块) 主从 Modbus RTU/TCP 数据采集软件 OPC 客户机 DA 2.0 数据采集软件 (选配) 用于工作站台式电脑的软件 (选配) 用于中央电脑的通过 TCP 的中央系统软件 (选配) SICK Remote Service 远程维护 (选配) 流程图显示软件 (需要配置) 过程映像配置器 (选配) 手动输入 (选配) MEx 自动日志导出到 MS Excel (选配；需要 Excel 模板和配置) MEx 配置 (选配) QAL3 主机 CUSUM (选配) GHG 主机 MVO (选配) 具有自动切换功能的冗余系统软件 (选配) 工作场所服务器系统软件 (选配) 电子邮件提示 (选配) 模拟数据输出软件 (需要 DAE 数据接收单元或 FM 现场模块) 主从 Modbus RTU/TCP 数据输出软件 (可选转换器上的 Profibus DP Slave) OPC 客户机 DA 2.0 数据输出软件 (选配) 多重显示 (可选；最多 5 个窗口)
菜单语言	中文, 英文, 法语


分类

ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226


ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


尺寸图 (尺寸单位：mm)

现场模块 FM



数据记录单元 DAE





SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com