

SICK.COM



技術資料

WS/WE250-P430

光電感測器

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

光電感測器

WS/WE250-P430

訂購資訊

型號	貨號
WS/WE250-P430	6010602

更多裝置規格與配件請參閱：www.sick.com/

詳細技術資料

特徵


功能原理	對照式光電感測器
尺寸（寬 x 高 x 深）	20 mm x 65 mm x 43 mm
外殼形狀（發光）	方形
最大檢測範圍	0 m ... 25 m
檢測範圍	0 m ... 20 m
光源類型	可見紅光
光投射器	LED

機械/電氣


電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	< 5 V _{ss}
耗電量	50 mA ¹⁾
開關輸出	PNP
開關方式	入光動作/遮光動作
可選擇開關方式	可選，透過L/D控制電路
反應時間	≤ 1 ms ²⁾
連接類型	M12, 4-Pin公接頭
外殼材質	塑膠, ABS
透鏡材質	塑膠, PMMA
IP等級	IP67
工作環境溫度	-25 °C ... +55 °C
倉庫環境溫度	-40 °C ... +70 °C
UL文件號	NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350

¹⁾ 無負載。
²⁾ 電阻負載下的信號傳播時間。


連接類型



連接示意圖



尺寸圖



尺寸 (mm)

- ① 投光器 (WS250)、受光器 (WE250) 光軸中心
- ② 紅色受光顯示 (僅限WE 250受光器)
- ③ 直通孔位 $\varnothing 4.2$ mm, 兩側適合M4六角螺母
- ④ 電纜線或M12 4-Pin插頭;
- ④ 可擺動90°的插接裝置 (V> H);
- ④ V: 垂直終端位置;
- ④ H: 水平終端位置, 可用滑塊鎖定

關於合適配件、應用範例及下載內容 (如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等) 的其他資訊請參閱:
www.sick.com/6010602



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業 情況總覽

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence