SICK.COM



DATOVÝ LIST

TCT-2AAGE1006MZ

TCT
Teploměry

SICK Sensor Intelligence



Obrázek je pouze ilustrační

TEPLOMĚRY

TCT-2AAGE1006MZ

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
TCT-2AAGE1006MZ	6081744

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/TCT

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Rozsah měření	–50 °C ... +150 °C
Měřicí prvek	Pt1000
Výstupní signál	4 mA ... 20 mA, 2 vodiče
Maximální zátěž R_A	$R_A \leq (L^+ - 9\ V) / 0{,}023\ A$ [Ω]

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Komunikační rozhraní	-
Procesní připojení	Závit G ½ B
Těsnění	Bez těsnění
Montážní délka / průměr měřicí sondy	100 mm / 6 mm
Materiály v kontaktu s médiem	Nerezová ocel 1.4571
Maximální procesní tlak	≤ 120 bar [1]
Tlaková zatížitelnost	Max. 120 barů
Materiál pouzdra	Nerezová ocel 1.4571
Druh připojení	Válcový konektor M12x1, 4pinový [2]
Krytí	IP67 [3]
Měřicí proud	0,3 mA ... 1 mA
Napájecí napětí	10 V DC ... 35 V DC
Maximální proudový příkon	Cca 30 mA
Elektrická bezpečnost	Ochranná třída: III, Izolační napětí: 500 V AC, Ochrana před přepólováním: L^+ vůči M
Ochranná třída III	✓

[1] Tlaková zatížitelnost při pokojové teplotě.

[2] Uvedené ochranné třídy platí pouze v zapojeném stavu s kabelovými konektory odpovídající ochranné třídy.

[3] Ochranná třída IP podle IEC 60529.

Hmotnost	Cca 145 g (v závislosti na provedení)
Inicializační čas	< 10 ms

[1] Tlaková zatížitelnost při pokojové teplotě.

[2] Uvedené ochranné třídy platí pouze v zapojeném stavu s kabelovými konektory odpovídající ochranné třídy.

[3] Ochranná třída IP podle IEC 60529.

VÝKON

Přesnost měřicího prvku	Třída A podle normy IEC 60751
Přesnost měřicího převodníku	≤ ±0,2 % rozpětí
Linearita měřicího převodníku	≤ 0,1 % rozpětí
Doba odezvy	t_{50} ≤ 2,8 s [1] t_{90} ≤ 9,1 s [1]

[1] V závislosti na konfiguraci senzoru, podle normy IEC 60751.


ÚDAJE O PROSTŘEDÍ

Okolní teplota	–40 °C ... +85 °C
Skladovací a přepravní teplota	–40 °C ... +85 °C
Mez únavy v rázu	500 g (IEC 60751)
Odolnost vůči vibracím podle normy IEC 60751	3 g

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

ROZMĚROVÝ VÝKRES: VÁLCOVÉ ZÁVITY




Process connections, cylindrical thread

Threaded connection up to 150°C	Threaded connection up to 250°C	Threaded connection and clamping connection	Threaded connection and protective pipe with thread

Rozměry v mm
TCT-2

DRUH PŘIPOJENÍ VÁLCOVÝ KONEKTOR M12 X 1, VÝSTUPNÍ SIGNÁL 4 MA ... 20 MA



Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/6081744

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence