SICK.COM



DATASHEET

LBV311-XXAGCTKMX

LBV3xx
Niveaumeetsystemen

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

NIVEAUMEETSYSTEMEN

LBV311-XXAGCTKMX

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
LBV311-XXAGCTKMX	6044865

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/LBV3xx

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Medium	Stortgoed
Detectiemethode	Grensniveau
Sondetype	Staafsonde
Sondelengte	160 mm
Procesdruk	–1 bar ... 16 bar
Procestemperatuur	–50 °C ... +150 °C
Stortgoeddichtheid	≥ 0,02 g/cm³

PERFORMANCE

Meetnauwkeurigheid meetelement	± 10 mm
Reproduceerbaarheid	≤ 5 mm
Responstijd	500 ms [1] 100 ms [2]
MTBF	4,17*10^6 h

[1] Bij bedekking.

[2] Bij vrijkomen.

ELEKTRISCH

Communicatie-interface	-
Voedingsspanning	10 V DC ... 55 V DC
Rimpel	≤ 5 V_{ss}
Stroomopname	≤ 10 mA
Initialisatietijd	< 2 s
VDE-beschermingsklasse 2	✓
Aansluittype	M20 x 1,5

Outputsignaal	1 x PNP/NPN
Elektronica	Potentiaalvrije transistoruitgang PNP/NPN
Hysteresis	10 mm
Uitgangsstroom	< 300 mA
Inductieve last	1 H
Capacitieve last	100 nF
Isolatieklasse	IP66 IP67

MECHANICA

In aanraking komend met materialen	Roestvast staal 1.4404 / 316L
Procesaansluiting	G 1, DIN 3852-A, PN16 / 316L
Materiaal behuizing	Kunststof
Sensormateriaal	Roestvast staal 316L, 318S


OMGEVINGSGEGEVENS

Omgevingstemperatuur bedrijf	–40 °C ... +70 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	–40 °C ... +80 °C

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
FDA certificate	✓


MAATTEKENING LBV311 TEMPERATUURTUSSENSTUK –50 °C ... +250 °C



All dimensions in mm (inch)

Afmetingen in mm (inch)


MAATTEKENING LBV311 SCHROEFDRAADUITVOERING TRI-CLAMP



All dimensions in mm (inch)


Afmetingen in mm (inch)

MAATTEKENING LBV311 SCHROEFDRAADUITVOERING G 1 ½ A



Afmetingen in mm (inch)


MAATTEKENING LBV311 SCHROEFDRAADUITVOERING G 1 A



All dimensions in mm (inch)


Afmetingen in mm (inch)

MAATTEKENING TEMPERATUURTUSSENSTUK




Afmetingen in mm (inch)


AANSLUITSCHEMA NPN-GEDRAG




AANSLUITSCHEMA TRANSISTOR AANSLUITSCHEMA



AANSLUITSCHEMA PNP-GEDRAG




MONTAGEAANWIJZINGEN STROMINGSUITLIJNING VAN TRILVORK



① Markering bij schroefdraaduitvoering
② Stromingsrichting

MONTAGEAANWIJZINGEN HORIZONTALE INVOUW



① Beschermplaat
② Concave beschermplaat voor abrasief stortgoed

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/6044865

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence