SICK.COM



DATENBLATT

LBV330-XXAGDRANX0700

LBV3xx
Füllstandssensoren

SICK Sensor Intelligence



Abbildung kann abweichen

FÜLLSTANDSSENSOREN

LBV330-XXAGDRANX0700

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
LBV330-XXAGDRANX0700	6038153

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/LBV3xx

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Medium	Schüttgüter
Erfassungsart	Grenzstand
Sondenart	Schwinggabel
Sondenlänge	700 mm
Prozessdruck	–1 bar ... 25 bar
Prozesstemperatur	–50 °C ... +150 °C
Füllgutdichte	≥ 0,008 g/cm³
Korngröße	< 10 mm

PERFORMANCE

Genauigkeit des Messelements	± 10 mm
Reproduzierbarkeit	≤ 5 mm
Ansprechzeit	500 ms [1] 1.000 ms [2]
MTBF	4,61*10^6 h

[1] Bei Bedeckung.

[2] Bei Freiwerden.

ELEKTRIK

Kommunikationsschnittstelle	-
Versorgungsspannung	20 V DC ... 72 V DC 20 V AC ... 253 V AC
Stromaufnahme	5 mA ... 30 mA
Initialisierungszeit	< 2 s
VDE-Schutzklasse 1	✓

Anschlussart	½" NPT
Ausgangssignal	Doppelrelais (DPDT)
Elektronik	Doppelrelais (DPDT)
Hysterese	10 mm
Ausgangsstrom	> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
Induktive Last	750 VA 54 W
Kapazitive Last	750 VA 54 W
Kontakt Last	Min. 50 mW / max. 750 VA, 54 W
Schutzart	IP66 IP67

MECHANIK

Medienberührende Werkstoffe	Edelstahl 1.4404 / 316L
Prozessanschluss	G 1½ A PN 25
Gehäusematerial	Aluminium
Sensormaterial	Edelstahl 1.4404


UMGEBUNGSDATEN

Umgebungstemperatur Betrieb	–40 °C ... +80 °C
Umgebungstemperatur Lager	–40 °C ... +80 °C

ZERTIFIKATE


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
FDA certificate	✓

MAßZEICHNUNG LBV330 GEWINDEAUSFÜHRUNG G 1½ A (DIN ISO 228/1)




Maße in mm

MAßZEICHNUNG TEMPERATURZWISCHENSTÜCK




Maße in mm

ANSCHLUSSSCHEMA DOPPEL-RELAIS ANSCHLUSSPLAN




① Relaisausgang
② Relaisausgang
③ Spannungsversorgung

MONTAGEHINWEISE STRÖMUNGSAUSRICHTUNG DER SCHWINGGABEL



① Markierung bei Gewindeausführung
② Strömungsrichtung

MONTAGEHINWEISE HORIZONTALER EINBAU



① Schutzblech
② Konkaves Schutzblech für abrasive Schüttgüter

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/6038153

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence