



WS/WE45-R650

W45

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
WS/WE45-R650	1010996

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/W45

Изображения могут отличаться от оригинала



подробные технические данные

Характеристики

Принцип действия	Однопроходной датчик (на пересечение луча)
Размеры (Ш x В x Г)	60 mm x 105 mm x 105 mm
Форма корпуса (выход света)	Прямоугольный
Дистанция работы, макс.	0 m ... 350 m
Расстояние срабатывания	0 m ... 300 m
Фокус	Ок. 0,9°
Вид излучения	Инфракрасный свет
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	Светодиод ¹⁾
Размеры светового пятна (расстояние)	Ø 4,5 m (300 m)
Угол излучения	Ок. 0,9°
Настройка	Потенциометр
Особые свойства	Пульсирующий

¹⁾ Средний срок службы: 100 000 ч при T_U = +25 °C.

Механика/электроника

Напряжение питания U_B	20 V AC/DC ... 250 V AC/DC ¹⁾
Потребляемая мощность, передатчик	≤ 6 VA
Потребляемая мощность, приемник	≤ 6 VA
Переключающий выход	Реле, электрически изолированный ²⁾

¹⁾ Предельные значения, номинальный ток штекер: I_N = макс. 10A.

²⁾ При индуктивной или емкостной нагрузке предусмотреть необходимое искрогашение.

³⁾ При соотношении светло/темно 1:1.

⁴⁾ A = подключения U_y с защитой от переполосовки.

⁵⁾ C = подавление импульсных помех.

⁶⁾ До 140 °C с охлаждающими пластинами (см. аксессуары).

Функция выходного сигнала	Реле с переключающим контактом
Тип переключения	СВЕТЛО/ТЕМНО ²⁾
Тип переключения по выбору	Выбирается, через переключатель временной задержки вкл/выкл. сигнала
Ток переключения (напряжение переключения)	4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0.125 A @ 120 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, general purpose / 2 A @ 250 V AC, pilot duty
Оценка	≤ 10 ms
Частота переключения	10 Hz ³⁾
Функцией времени	Задержка включения Задержка выключения Замедление включения и выключения
Время задержки	Регулируется на переключателе временной задержки, 0,5 s ... 12 s
Вид подключения	Штекер Hirschmann, 6-контактный
Схемы защиты	A ⁴⁾ C ⁵⁾
Класс защиты	I
Вес	1.600 g
Обогрев переднего стекла	✓
Материал корпуса	Металл
Тип защиты	IP65
Категория потребления	Перем. ток — 15, пост. ток — 13 Согласно EN 60947-1
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +55 °C ⁶⁾
Диапазон температур при хранении	-40 °C ... +70 °C
№ файла UL	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Артикул отдельных компонентов	1009727 WE45-R650 1009734 WS45-U650

¹⁾ Предельные значения, номинальный ток штекер: I_N = макс. 10A.

²⁾ При индуктивной или емкостной нагрузке предусмотреть необходимое искрогашение.

³⁾ При соотношении светло/темно 1:1.

⁴⁾ A = подключения U_γ с защитой от переплюсовки.

⁵⁾ C = подавление импульсных помех.

⁶⁾ До 140 °C с охлаждающими пластинами (см. аксессуары).

Классификации


ECLASS 5.0	27270901
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 6.0	27270901
ECLASS 6.2	27270901
ECLASS 7.0	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 8.1	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716

ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
UNSPSC 16.0901	39121528

Сертификаты


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

Варианты настройки



- ⑦ регулятор чувствительности
- ⑧ установка времени
- ⑨ переключатель времени задержки
- ⑩ клеммная колодка
- ⑪ индикатор коммутационного состояния

Схема соединений Cd-168



① Передатчик

☉ Приемник

Характеристика






Диаграмма расстояний срабатывания



Габаритный чертёж





Размеры, мм

- ① середина оптической оси передатчика (WS),
- ① середина оптической оси приемника (WE)
- ② объектив с искателем
- ③ индикация приема
- ④ крепежная резьба M6, глубина 8 мм
- ⑤ окуляр для вспомогательного устройства юстировки
- ⑥ визирная щель

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/W45

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> • Описание: Без экрана • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M26, 7-контактный, прямой, А-кодир. • Компоненты для подключения: Обжимные контакты • Допустимое сечение провода: 0,5 mm² ... 1,5 mm² • Примечание: 7 обжимных контактов прилагаются 	DOS-0607G000GA3KMC	6006612
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> • Описание: Крепежный уголок • Материал: Сталь • Детали: Оцинкованная сталь • Комплект поставки: Вкл. крепежный материал 	BEF-WN-W45	2011480

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com