Productgegevensblad



System MEAC300 EP

MEAC300

DIGITALE ANALYSEOPLOSSINGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
System MEAC300 EP	Op aanvraag

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires ➜ www.sick.com/MEAC300

Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Conformiteiten	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (bijlage V)
Elektrische veiligheid	CE
Berekeningsinterval	5 s
Integratietijd	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Waardetype	5s-waarde, Rasterwaarde, Daggemiddelde, Maandgemiddelde, Jaargemiddelde, Zwevende gemiddelde waarde, Rastervracht, Dagelijkse uitstoot, Maandelijkse uitstoot, Jaarlijkse uitstoot, Aantal keren per jaar dat het maandgemiddelde hoger is dan emissiegrenswaarde, Aantal keren per jaar dat het daggemiddelde hoger is dan 110% van de emissiegrenswaarde, 95%-percentiel per jaar van de rasterwaarden lager dan 200% van de emissiegrenswaarde, Aantal keren per jaar dat er ongeldige daggemiddelden
Softwaremodule	Analysesoftware 'European Power', versie 4.x (Parametrisering vereist) Dataverzamelsoftware analoog (Data-opname-eenheid DAE of veldmodule FM nodig) Dataverzamelsoftware Modbus RTU/TCP master en slave Dataverzamelsoftware OPC-client DA 2.0 (Optie) Software voor pc op werkplek (Optie) Centrale systeemsoftware voor TCP voor centrale pc (Optie) Afstandsonderhoud SICK Remote Service (Optie) Display software proceskopieën (Configuratie nodig) Procesbeeld-configurator (Optie) Handmatige invoer (Optie) MEx automatische protocolexport naar MS Excel (Optie: Excel-sjabloon en configuratie vereist) MEx-configurator (Optie) QAL3-Master CUSUM (Optie) GHG-master MVO (Optie) Redundante systeemsoftware met automatische omschakeling (Optie) Werkplekserver-systeemsoftware (Optie) E-mailwaarschuwing (Optie) Data-outputsoftware analoog (Data-opname-eenheid DAE of veldmodule FM nodig) Data-outputsoftware Modbus RTU/TCP master en slave (Profibus DP slave via optionele convertor) Data-outputsoftware OPC-client DA 2.0 (Optie) Multi-display (Optie; max. 5 venster)
Menutalen	Duits, Engels, Frans


Classificaties

ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226


ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

Veldmodule FM



Data-eenheid DAE





SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.