SICK.COM



SCHEDA TECNICA

THTE-1PAT10756MZ

THTE
Sensori di temperatura

SICK Sensor Intelligence



L'immagine potrebbe non corrispondere

SENSORI DI TEMPERATURA

THTE-1PAT10756MZ

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
THTE-1PAT10756MZ	6047618

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/THTE

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

CARATTERISTICHE

Campo di misura	–50 °C ... +150 °C
Elemento di misura	Pt100
Segnale d'uscita	PT100, 4 conduttori

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE

Interfaccia di comunicazione	-
Attacco al processo	Tri-Clamp 1", 1 ½"
Guarnizione	Senza guarnizione
Lunghezza di montaggio/diametro della sonda di misura	75 mm / 6 mm
Materiali a contatto con la sostanza	Acciaio inox 1.4435 / 316L, R_a ≤ 0,8 µm
Max. pressione di processo	≤ 16 bar [1]
Capacità di carico della pressione	Max. 16 bar a temperatura ambiente
Materiale della custodia	Acciaio inox (CrNi)
Tipo di collegamento	Connettore circolare M12 x 1, 4 poli [2]
Grado di protezione	IP67 [3] IP69 [3]
Corrente di misura	0,1 mA ... 1 mA
Sicurezza elettrica	Classe di protezione: III, Tensione d'isolamento: 500 V AC
Classe di protezione III	✓
Tempo di inizializzazione	Max. 4 s

[1] Capacità di carico della pressione a temperatura ambiente.

[2] I gradi di protezione indicati valgono solo nello stato d'innesto con connettori di linea del relativo grado di protezione.

[3] Grado di protezione IP a norma IEC 60529.

PRESTAZIONE

Precisione dell'elemento di misura	Classe A secondo IEC 60751 [1]
Tempo di risposta	t_{50} ≤ 4,7 s [2] t_{90} ≤ 12,2 s [2]

[1] Classe B (campo di misura –50 °C ... –30 °C).

[2] In funzione della configurazione del sensore, secondo IEC 60751.

DATI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	–40 °C ... +85 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	–40 °C ... +85 °C
Resistenza agli urti	50 g, 6 ms (conforme a IEC 60068-2-27)
Umidità relativa dell'aria	≤ 100 % [1]


[1] Condensa ammessa.

CERTIFICATI


China RoHS	✓

DISEGNO QUOTATO

Complete assembly



Protection tube with process connection




Design		Ø D
DIN 32676	DN 10 ... DN 20	34.0 (1.34)
	DN 25 ... DN 40	50.5 (1.99)
	DN 50	64.0 (2.52)
ISO 2852	DN 12 ... DN 21.3	34.0 (1.34)
	DN 25 ... DN 38	50.5 (1.99)
	DN 40, DN 51	64.0 (2.52)
Tri-Clamp	1", 1 ½"	50.5 (1.99)
	2"	64.0 (2.52)

Quote in mm

APPLICAZIONE



TIPO DI COLLEGAMENTO CONNETTORE CIRCOLARE M12 X 1, SEGNALE DI USCITA PT100



Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/6047618

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence