SICK.COM



DATASHEET

FLN-OSSD1100108

Flexi Loop
Veilige serieschakeling

SICK Sensor Intelligence



VEILIGE SERIESCHAKELING

FLN-OSSD1100108

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
FLN-OSSD1100108	1061710

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Flexi_Loop

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	0,76 x 10^{-9} (EN ISO 13849)
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (EN ISO 13849)

FUNCTIES

Diagnose- en bewakingsfuncties	
Dwarssluiting	Bewaking in OSSD-apparaat
Kortsluiting	Bewaking in OSSD-apparaat
Discrepantiefout	Bewaking door Flexi Loop-knoop
Sequentiefout	Bewaking door Flexi Loop-knoop

INTERFACES

Gebruik aansluiting	
Aansluiting veiligheidsbedieningscomponent	Voor veiligheidssensor met tweekanaals OSSD-outputs, met standaardinput, Met standaardoutput
Flexi-Loop-input	Voor de verbinding met een oud model Flexi Loop-knooppunt of aansluiting van de Flexi Loop-lijn op de veiligheidscontroller Flexi Soft.
Flexi-Loop-output	Voor de verbinding met een nieuw model Flexi Loop-knoop of afsluiting van de Flexi Loop-lijn met de Flexi Soft-terminator.
Aansluittype	
Aansluiting veiligheidsbedieningscomponent	Contactdoos M12, 8-pins
Flexi-Loop-input	Stekker M12, 5-pins
Flexi-Loop-output	Contactdoos M12, 5-pins
Aantal niet veilige inputs	1
Aantal niet veilige outputs	1
Voedingsspanningsoutput voor externe apparaten	✓

ELEKTRISCH - BEDRIJFSGEGEVENS

Beschermingsklasse	III (EN 61140)
Type voedingsspanning	PELV of SELV
Voedingsspanning U_V	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Stroomopname	45 mA

ELEKTRISCH - OSSD-INPUTS

Inputspanning	
HIGH	13 V DC ... 30 V DC
LOW	–5 V DC ... 5 V DC
Inputstroom	
HIGH	3,5 mA ... 6,2 mA
LOW	–2,5 mA ... 2,5 mA

ELEKTRISCH - NIET VEILIGE INPUTS

Schakelspanning	
HIGH	13 V DC ... 30 V DC
LOW	0 V DC ... 5 V DC
Inputstroom	≤ 6,2 mA

ELEKTRISCH - NIET VEILIGE OUTPUTS

Type output	Highside-driver, kortsluitvast
Uitgangsstroom	≤ 500 mA

ELEKTRISCH - VOEDINGSSPANNINGSOUTPUT VOOR EXTERNE APPARATEN

Voedingsspanning	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Uitgangsstroom	≤ 2 A

MECHANICA

Afmetingen (B x H x D)	68,15 mm x 48 mm x 18 mm
Gewicht	28 g (± 5 %)

OMGEVINGSGEGEVENS


Isolatieklasse	IP65 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	–25 °C ... +55 °C
Opslagtemperatuur	–25 °C ... +70 °C

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
cTUVus-certificaat	✓


EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MAATTEKENING OSSD, EMSS



Afmetingen in mm (inch)

PIN-TOEWIJZING



De pintoewijzing FL_IN is alleen relevant voor het eerste Loop-knooppunt van een veilige serieschakeling bij de aansluiting op Flexi Soft. Andere Flexi-Loop-knooppunten worden via gestandaardiseerde kabels met M12-stekkers op FL_OUT aangesloten.

Aansluiting	Pin	Signaal	Beschrijving	Kleurcodering aansluitkabel
FL_IN	1	VDC	24 V voedingsspanning	Bruin
	2	DATA_OUT	Output naar Flexi-Soft-input In +1	Wit
	3	GND	GND voedingsspanning	Blauw
	4	SAFE_OUT	Veilig uitschakelsignaal, output naar Flexi-Soft-input In	Zwart
	5	DATA_IN	Input van Flexi-Soft-output Xn	Grijs
OSSD	1	AUX_IN	Niet veilige input	Wit
	2	VDC	24 V voedingsspanning voor bedieningscomponent	Bruin
	3	AUX_OUT	Niet veilige output	Groen
	4	VDC	24 V voedingsspanning voor bedieningscomponent	Geel
	5	OSSD1	Input schakeloutput 1	Grijs
	6	OSSD2	Input schakeloutput 2	Pink
	7	GND	GND voedingsspanning voor bedieningscomponent	Blauw
	8	VDC	24 V voedingsspanning voor bedieningscomponent	Rood
De vermelde kleuren gelden bij gebruik van voorgeconfectioneerde kabels (geen garantie).				

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1061710



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence